

Tehnični list

Vrata Danfoss Ally™

Uporaba



Vrata Danfoss Ally™ predstavljajo brezžični regulacijski sistem z možnostjo programiranja po meri, ki omogoča vzpostavitev internetne povezave vsem napravam Danfoss Ally™ in pametno regulacijo ogrevanja vaših prostorov prek brezplačne aplikacije, ki si jo lahko prenesete iz trgovine Google Play in App Store.

Vir napajanja in omrežni kabel za internetni priključek sta vključena.

- Spremlja vsakodnevni urnik ogrevanja za vse prostore za hitro in enostavno prilagajanje.
- Funkcija predgretja omogoča doseganje ustrezne temperature po vaši želji. Ko je funkcija predgretja vklopljena, bo sistem pospešeno deloval do naslednjega predvidenega vklopa načina Doma.
- Programska oprema vrat Danfoss Ally™ se samodejno posodablja prek interneta.

Število posamezne vrste enot enega sistema ne sme preseči naslednjih vrednosti:

Vrata Danfoss Ally™	1 enota
Termostatska glava Danfoss Ally™	32 enot
Glavni regulator Danfoss Icon™	3 enote
Ojačevalnik Danfoss Zigbee	> 10 enot

Naročanje



Izdelek	Navodila za namestitev – jeziki	Nar. št.
Vrata Danfoss Ally™	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS, ET, LV, HR, IS, SK, SL, TR	014G2400

Preprosta montaža



Tehnične specifikacije

Vrata Danfoss Ally™	
Delovanje naprave	Vrata za pametni dom
Priporočena uporaba	Notranjost stanovanjskih prostorov (2. okoljski razred)
Uporaba	Radiatorji, talno gretje na toplovod
Indikatorska lučka LED (zelena)	Vklop/stanje, omrežna povezava
Gumb	Pritisnite in držite gumb Reset 5 sekund, da ponastavite sistem na tovarniške nastavitve
Vir napajanja	5 VDC
Adapter	110 V ~ 240 VAC, 5 V 1 A DC
Poraba energije/stanje pripravljenosti	< 5 W/< 2 W
Žična komunikacija	10/100 M priključek ethernet (RJ45, LAN)
Brezžična komunikacija	Zigbee/IEEE 802.15.4
Frekvenca prenosa/moč	2,4 GHz /< 20 dBm (79 mW)
Domet v stavbah	do 30 m
Posodobitev vdelane programske opreme	Podpora za brezžične posodobitve
Delovna temperatura	-10 °C do +55 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C do +60 °C
Velikost	95 mm x 95 mm x 23 mm
Razred IP	20
Integracije	Amazon Alexa, Pomočnik Google, partnerski API
Odobritev, oznake itd.	

Mere

Danfoss Trata d.o.o.

Heating Segment • danfoss.si • +386 1 888 86 68 • E-mail: danfoss.si@danfoss.com

Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prosopektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega opozorila. Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka.

Vse prodajne znamke v tem gradivu so last njihovih podjetij. Danfoss in logotip Danfoss sta prodajni znamki Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.