

数据表

远程控制 IKOMPACT 发射器

IKOMPACT 发射器是专门针对移动应用而设计的手持式装置。IKOMPACT 可在 **2.4 GHz** 通用频段内工作，用于实用型/服务型起重机。

IKOMPACT 包括 IKOMPACT 8（8 个按钮）和 IKOMPACT 12（12 个按钮）两个型号，具体取决于不同项目所需的功能数量。

特征

- 高灵敏度一步按钮
- 外部可拆卸式 EEPROM SIM 模块
- 磁铁固定选件

2.4 GHz

- 2.4 GHz 无线电通信

优势

- 维护方便快捷
- 耐冲击度高
- 抗干扰频率管理
- 改进了人体工程学设计

应用

- 起重机
- 建筑用车
- 海洋运载工具



可在以下网址找到全面的技术资料：

www.danfoss.com



技术数据

规格	值
急停功能	Cat. 3-PLe EN12849-1 和 SIL 3 IEC 61508 / IEC 62061, 带停止按钮选件
防护等级	IP65/NEMA4
防结露系统	无
频段	2405 - 2475 MHz
主要构件 (最大数目)	8 或 12 个按钮
辅助机构	无
可拆卸式 EEPROM	外部
电池型号	4 节 AAA 碱性电池
工作温度范围	-20° 至 70° C (-4° F 至 158° F)
存储温度	(24 小时): -25/+75° C (-13/+167° F)
重量 (带电池)	250 克
安全带	挂带/挂钩
显示器	无
电缆连接	无
范围限制器	无
可匹配的接收器	MP08 TR2400