

Teknik Föy

Danfoss Icon™ 230V Wiring Center

Tanım



Danfoss Icon™ 230V Wiring Center, sulu yerden ısıtma sistemlerinde kullanılan 230V termostatlar ve aktüatörler için bir kablo bağlantı kutusudur.

Wiring Center kablo bağlantı kutusuna, 8'e kadar oda termostati, 14'e kadar termal aktüatör bağlanabilir. Sirkülasyon pompası için bir adet 230 V çıkış ve kazan kontrolü için kuru kontak ile donatılmıştır. Bir veya daha fazla termostat ısıtma talep ettiğinde röleler aktif hale gelir.

Ayrıca bu kablo bağlantı kutusu üzerinden "Dışarıda" ve "Soğutma" konum modları, 230V sinyal ile kontrol edilebilmekte ve çıkışların aktif olduğunu gösteren LED'ler tarafından da desteklenmektedir.

Kablo bağlantı kutusuna bağlantılar, kablo bağlantı klemenslerinin basit tasarımı ve klemens vidalarının üzerindeki işaretlemeler sayesinde kolayca yapılmaktadır. Kablo bağlantıları, klemens vidaları ile sabitlenmektedir.

Sipariş

Ürün	Fiş tipi	Kodu
Danfoss Icon™ 230V Wiring Center, 8 kanallı	F	088U1040
Danfoss Icon™ 230V Wiring Center, 8 kanallı, NP	—	088U1042

Teknik özellikler

Maks. termostat sayısı	8
Maks. aktüatör sayısı	14
Desteklenen aktüatör tipleri	Normalde kapalı (NC)
Dahili sigorta	3 A
Yönetmeliklere uygunluk:	LVD, EMC, RoHs, WEEE
Besleme gerilimi	220-240 V AC
Besleme frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi, aktüatörler	230 V AC
Ortam sıcaklık aralığı, işletme	0 °C ila 50 °C
Saklama sıcaklık aralığı	-20 °C ila +60 °C
Çıkış rölesi, pompa	230 V Max. 100 W
Çıkış rölesi, kazan	Kuru kontak, maks. 2 A
Çıkış, soğutma	Aktifken 230 V
Çıkış, setback	Aktifken 230 V
Giriş, soğutma	Harici anahtar girişi (230 V)
Giriş, setback	Harici anahtar girişi (230 V)
Nominal impuls gerilimi	4 kV
Bilye basınç testi için sıcaklık	75 °C
Çevre kirliliği derecesi denetleme	Sınıf 2
İmha talimatları	Elektronik teçhizat atıkları imha kurallarına uygun olarak imha edilecektir.

