

Технічні характеристики

Danfoss Ally™ Gateway

Застосування



Інтерфейсний модуль Danfoss Ally™ Gateway – це програмована бездротова система управління, яка забезпечує підключення усіх пристроїв Danfoss Ally™ до інтернету та здійснює інтелектуальний контроль вашої системи опалення за допомогою застосунку, який можна безкоштовно завантажити з Google Play або App Store.

Блок живлення та кабель LAN для підключення до мережі Інтернет постачаються у комплекті.

- Забезпечує управління відповідно до заданого щоденного графіку опалення для кожної кімнати окремо, дозволяючи швидко

та просто виконувати необхідні налаштування.

- Функція попереднього нагріву використовується для забезпечення необхідної температури у заданий час. Активація функції попереднього нагріву забезпечує нагрівання відповідно до наступного запрограмованого значення у режимі «Вдома».
- Програмне забезпечення модуля Danfoss Ally™ Gateway автоматично оновлюється через інтернет.

Кількість одиниць відповідного обладнання у одній системі не повинна перевищувати наступне:

Інтерфейсний модуль Danfoss Ally™ Gateway	1 од.
Радіаторний термостат Danfoss Ally™	32 од.
Майстер-контролер Danfoss Icon™	3 од.
Повторювач сигналу Danfoss Zigbee	>10 од.

Замовлення



Найменування виробу	Інструкція з встановлення - мова	Код №
Danfoss Ally™ Gateway	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS, ET, LV, HR, IS, SK, SL, TR, UA	014G2400

Просте встановлення



Технічні характеристики

Функція виробу	Інтерфейсний модуль для систем розумного дому
Рекомендоване використання	Побутове (ступінь забруднення 2)
Призначення	Радіатори, водяні теплі підлоги
LED індикатори (зелені)	Живлення/Статус, Підключення до мережі
Кнопка	Натисніть кнопку Reset та утримуйте впродовж 5 сек, щоб повернутися до заводських налаштувань
Блок живлення	5 В DC
Адаптер	110 В ~ 240 В AC, 5В 1А DC
Енергоспоживання / Режим очікування	< 5 Вт / < 2 Вт
Дротове з'єднання	10/100М Ethernet порт (RJ45, LAN)
Бездротове з'єднання	Zigbee / IEEE 802.15.4
Частота передачі даних / Потужність	2,4 ГГц / < 20 дБм (79 мВт)
Діапазон передачі даних всередині будівель	до 30 м
Оновлення мікропрограм	Оновлення по бездротовому зв'язку
Робоча температура	-10 °С до 55 °С
Температура зберігання	-20 °С до 60 °С
Розмір	95 мм x 95 мм x 23 мм
Клас захисту IP	20
Засоби сполучення	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API
Сертифікати, маркування тощо	

Розміри

ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»

Тепловий напрямок • danfoss.ua • E-mail: uacs@danfoss.com
 +380 800 800 144 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України)

Компанія Danfoss не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах чи інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss зберігає за собою право вносити зміни в свою продукцію без попередження. Це положення поширюється також на вже замовлені продукти, але за умов, що внесення таких змін не спричиняє необхідності внесення змін в уже погоджені специфікації. Всі торгові марки в цьому матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss і логотип Danfoss – це торгові марки компанії Danfoss A/S. Авторські права захищені.