

Techninis aprašymas

# Danfoss Ally™ Gateway

## Taikymas



Danfoss Ally™ Gateway (tinklų sąsaja) yra programuojama, belaidė valdymo sistema, prijungianti visus Danfoss Ally™ įrenginius prie interneto ir išmaniai valdanti jūsų šildymo sistemą per nemokamą programėlę, kurią galima atsisiųsti iš Google Play ir App Store.

Maitinimas ir LAN kabelis prisijungimui prie interneto yra pridedami.

- Kasdien reguliuoja šildymo grafiką kiekviename kambaryje, greitai ir lengvai atlieka pakeitimus.

- Pašildymo funkcija užtikrina reikiamą temperatūrą tada, kada norite. Kai pašildymo funkcija įjungta ("On") - reiškia temperatūra kyla iki kito numatyto režimo "Namuose".

- Danfoss Ally™ Gateway programinė įranga automatiškai atnaujinama iš interneto.


Vienoje sistemoje kiekvieno tipo įrenginių skaičius negali viršyti:

Danfoss Ally™ Gateway (tinklų sąsaja)	1 vnt.
Danfoss Ally™ Radiatorių termostatas	32 vnt.
Danfoss Ally™ Zigbee retransliatorius	128 vnt.
Danfoss Icon™ Zigbee modulis	20 vnt.
Danfoss Icon™ Valdiklis (grindinis šildymas)	20 vnt.
Danfoss Icon™ Kambario termostatas	128 vnt.
Įrenginiai kambaryje	128 vnt.
Įrenginiai vienai tinklų sąsajai	128 vnt.
Kambariai vienai tinklų sąsajai	Neribotai
Namai/Šeimos	Neribotai

## Užsakymas



Produktas	Montavimo vadovas - kalbos	Kodas
Danfoss Ally™ Gateway	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS, ET, LV, LT, HR, IS, SK, SL, TR	014G2400

## Lengva montuoti



**Techninės specifikacijos**

Danfoss Ally™ Gateway	
Įrenginio funkcija	Išmaniųjų namų tinklų sąsaja (Smart Home Gateway)
Rekomenduojama naudoti	Gyvenamosiose patalpose (taršos lygis 2)
Taikymas	Radiatoriai, vandeniu šildomų grindų sistema
LED indikatoriai (žali)	Galia/Būsena, tinklo prijungimas
Mygtukas	Spauskite atstatymo mygtuką 5 sekundes, kad atstatytumėte gamyklinius nustatymus
Maitinimas	5 VDC
Adapteris	110 V ~ 240 VAC, 5V 1A DC
Energijos suvartojimas / Budėjimo režimas	< 5 W / < 2 W
Laidinis ryšys	10/100M Ethernet prievadas (RJ45, LAN)
Belaidis ryšys	Zigbee / IEEE 802.15.4
Perdavimo dažnis / Galia	2,4 GHz / < 20 dBm (79 mW)
Perdavimo diapazonas pastatų viduje	iki 30 m
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	Palaikymas naujinimams internetu
Darbinė temperatūra	nuo -10 °C iki 55 °C
Saugojimo temperatūra	nuo -20 °C iki 60 °C
Dydis	95 mm x 95 mm x 23 mm
IP klasė	20
Integravimas	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API
Sertifikavimas, žymėjimas ir t.t.	

**Matmenys**

**Danfoss UAB**

Šildymo grupė • danfoss.lt • +370 5 210 5740 • El. paštas: klientucentras.lt@danfoss.com

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų.

Visi paminėti spaudinyje prekių ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės saugomos.