

Bijlage

# Bijlage bij het datablad Danfoss Leanheat® Monitor

Lijst met applicatiesleutels die worden ondersteund door Danfoss Leanheat® Monitor

Applicatiesleutel	Subtoepassing	Voorbeeld	Danfoss Leanheat® Monitor zonder OPC	Danfoss Leanheat® Monitor met OPC-applicatieversie <sup>1)</sup>	Bestelnr.
A214	A214.1	a + b + c + d + e	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3811
	A214.2	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A214.3	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A214.4	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A214.5	a + b + c	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A214.6	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A314.1	a + b + c	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A314.2	a + b + c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A314.3	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A314.4	a + b + c + d + e	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A314.5	a + b + c + d + e	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A314.6	a + b + c	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A314.7	a + b + c	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A314.9	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A217 / A317	A217.1	a + b + c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3807
	A217.2	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A217.3	a + b + c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A317.1	a + b + c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A317.2	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
A230	A230.1	a + b	Ondersteund	v1.14, v2.20, v2.23, v2.34	087H3802
	A230.1	c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A230.2	a + b + c	Ondersteund	Niet ondersteund	
A231 / A331	A231.1	a	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3805
	A231.2	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A331.1	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A331.2	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A232 / A332	A232.1	a + b + c + d + e + f	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3812
	A332.1	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A332.2	a + b + c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A332.3	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A332.4	a	Ondersteund	Niet ondersteund	

<sup>1)</sup> DECS 2.0 – versie 29 en hoger  
 Applicatieversie wordt weergegeven op het label van de applicatiesleutel en in het menu van het ECL-regelaardisplay:  
 Algemene regelaarinstellingen > Sleutelfuncties > Sleuteloverzicht

**Lijst met applicatiesleutels die worden ondersteund door Danfoss Leanheat® Monitor (vervolg)**

Applicatiesleutel	Subtoepassing	Voorbeeld	Danfoss Leanheat® Monitor zonder OPC	Danfoss Leanheat® Monitor met OPC-applicatieversie <sup>1)</sup>	Bestelnr.
A237 / A337	A237.1	a + b + c + d	Ondersteund	v1.10, v2.14, v2.20, v2.23, v2.34	087H3806
	A237.2	a + b	Ondersteund	v1.10, v2.14, v2.20, v2.23, v2.34	
	A337.1	a + b + c + d	Ondersteund	v1.10, v2.14, v2.20, v2.23, v2.34	
	A337.2	a + b	Ondersteund	v1.10, v2.14, v2.20, v2.23, v2.34	
A247 / A347	A247.1	a + b + c	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3808
	A247.2	a + b + c	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A247.3	a + b + c	Ondersteund	v2.34	
	A347.1	a + b + c + d	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A347.2	a + b + c + d	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A347.3	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A260	A260.1	a + b + c + d	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3801
	A260.1	e + f + g	Ondersteund	Niet ondersteund	
A266	A266.1	a + b + c	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3800
	A266.2	a	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A266.2	b + c	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A266.9	a	Ondersteund	v2.23, v2.34	
	A266.10	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A267	A267.1	a + b + c + d + e	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3816
A275 / A375	A275.1	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3814
	A275.2	a + b + c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A275.3	a + b + c + d + e + f + g	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A375.1	a + b + c + d + e + f + g + h + i	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A375.2	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A375.3	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A375.4	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A375.5	a + e + f + g	Ondersteund	Niet ondersteund	
A302 alleen .dk	A302.1	a + b + c + d + z	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3819
	A302.2	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A302.3	a + b + z	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A302.4	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A302.5	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A302 alleen .com	A302.1	a + b + c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3819
	A302.2	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A302.3	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
A318	A318.1	a + b + c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3835

<sup>1)</sup> DECS 2.0 – versie 29 en hoger  
 Applicatieversie wordt weergegeven op het label van de applicatiesleutel en in het menu van het ECL-regelaardisplay:  
 Algemene regelaarinstellingen > Sleutelfuncties > Sleuteloverzicht

**Lijst met applicatiesleutels die worden ondersteund door Danfoss Leanheat® Monitor (vervolg)**

Applicatiesleutel	Subtoepassing	Voorbeeld	Danfoss Leanheat® Monitor zonder OPC	Danfoss Leanheat® Monitor met OPC-applicatieversie <sup>1)</sup>	Bestelnr.
A319	A319.1	a	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3831
	A319.2	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A333	A333.1	a + b + c + d + e	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3818
	A333.2	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A333.3	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A361	A361.1	a	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3804
	A361.2	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A367	A367.1	a + b + c + d + e	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3813
	A367.2	a + b + c	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
A368	A368.1	a	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3803
	A368.2	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A368.3	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A368.4	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A368.5	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A368.6	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A376	A376.1	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3810
	A376.2	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A376.3	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A376.4	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A376.9	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A376.10	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A377	A377.1	a + b + c	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3817
	A377.2	a + b + c	Ondersteund	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A377.3	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
A390	A390.1	a + b + c	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3815
	A390.2	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A390.3	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A390.11	a + b + c + d + e	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A390.12	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	
	A390.13	a + b	Ondersteund	Niet ondersteund	

<sup>1)</sup> DECS 2.0 – versie 29 en hoger




 Applicatieversie wordt weergegeven op het label van de applicatiesleutel en in het menu van het ECL-regelaardisplay:  
 Algemene regelaarinstellingen > Sleutelfuncties > Sleuteloverzicht

## Lijst met applicatiesleutels die worden ondersteund door Danfoss Leanheat® Monitor (vervolg)

Applicatiesleutel	Subtoepassing	Voorbeeld	Danfoss Leanheat® Monitor zonder OPC	Danfoss Leanheat® Monitor met OPC-applicatieversie <sup>1)</sup>	Bestelnr.
P314 alleen .dk	P314.4	a + c + d + e	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3841
	P314.5	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	P314.6	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	P314.7	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	P314.8	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	P314.10	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
	P314.11	a	Ondersteund	Niet ondersteund	
P330 alleen .at	P330.1, P330.2, P330.3, P330.4, P330.5, P330.6, P330.7, P330.8, P330.9, P330.10, P330.11, P330.12, P330.13, P330.14	a	Ondersteund	v2.16, v2.32, v2.34	087H3840
	P330.15	a	Ondersteund	v2.32, v2.34	
P348 alleen .com	P348.1	a + b + c + d	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3843
P501 alleen .dk	P501.1	a	Ondersteund	Niet ondersteund	087H3842

<sup>1)</sup> DECS 2.0 – versie 29 en hoger  
 Applicatieversie wordt weergegeven op het label van de applicatiesleutel en in het menu van het ECL-regelaardisplay:  
 Algemene regelaarinstellingen > Sleutelfuncties > Sleuteloverzicht

## Sleutelversie (voorbeeld):

<p>MENU </p> <p><b>Funkcje klucza:</b> _____</p> <p>Aplikacja</p> <p>Ustaw. fabryczne</p> <p>Kopiowanie</p> <p>▶ Klucz przegląd</p>	<p>A266 Ver. 2.34</p> <p></p> <p></p>
--	---

## Danfoss B.V.

Climate Solutions • danfoss.nl • +31 10 80 82 222 • cs@danfoss.nl

Alle informatie, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de keuze van het product, de toepassing of het gebruik ervan, het productontwerp, het gewicht, de afmetingen, de capaciteit of andere technische gegevens in handleidingen, catalogi, beschrijvingen, advertenties, enz., en ongeacht of die schriftelijk, mondeling, elektronisch, online of via downloaden is verkregen, wordt geacht informatief te zijn, en is uitsluitend bindend indien en voor zover hiernaar expliciet wordt verwezen in een offerte of opdrachtbevestiging. Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke fouten in catalogi, brochures, video's en andere materialen.  
 Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde maar nog niet geleverde producten, op voorwaarde dat zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder de (pas)vorm of functie van het product wezenlijk aan te tasten.  
 Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van Danfoss A/S of bedrijven van de Danfoss groep. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.