ENGINEERING
TOMORROW

Techninis aprašymas

Mikroplokštelių šilumokaitis (MPHE): XB61

Aprašymas

Mikroplokštelių šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija.
Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

Pranašumai:
- Taupoma energija ir mažėja išlaidos
- Geresnis šilumos perdavimas
- Mažesni slėgio nuostoliai
- Lankstesnis dizainas
- Ilgesnis tarnavimo amžius

daugiau:
store.danfoss.com

XB61 yra nerūdijančio plieno lituotas variu šilumokaitis, sukurtas naudoti centralizuoto šildymo, centralizuoto vėsinimo ir kitose sistemose.

Patvirtinimas:
Slėgio įrenginių direktyva (PED).

Užsakymas

XB61-1 tipo 1-os pakopos lituoti šilumokaičiai

Paveikslėlis	Plokštelių skaičius, n	XB 61L-1SB	XB 61M-1SB	XB 61H-1SB
		Sriegis (G 2)		
		Kodas		
	30	**004B1906**	**004B1913**	**004B1925**
	36	**004B1907**	**004B1914**	**004B1926**
	40	**004B1908**	**004B1915**	**004B1927**
	50	**004B1909**	**004B1916**	**004B1928**
	60	**004B1910**	**004B1917**	**004B1929**
	70	**004B1911**	**004B1918**	**004B1930**
	80	**004B1912**	**004B1919**	**004B1931**
	90	**004B3436**	**004B3444**	**004B3452**
	100	**004B3437**	**004B3445**	**004B3453**
	110	**004B3438**	**004B3446**	**004B3454**
	120	**004B3439**	**004B3447**	**004B3455**
	140	**004B3440**	**004B3448**	**004B3456**
	160	**004B3441**	**004B3449**	**004B3457**
	180	**004B3442**	**004B3450**	**004B3458**
	200	**004B3443**	**004B3451**	**004B3459**

Pastaba: *laikikliai turi būti užsakyti atskirai – vadinamieji SB laikikliai.*

Priedai – **SB laikiklis** [1)]

Paveikslėlis	Pagal tipą (plokštelių sk.)			Kodas
	H	M	L	
	30-90	30-70	30-60	**004B1788**
	91-180	71-160	61-120	**004B1789**
	181-200	161-200	121-200	**004B1790**

[1)] matmenis žr. 2 psl.

Priedai – **izoliacinės medžiagos**

Pagal tipą (plokštelių sk.)			Kodas
H	M	L	
30-90	30-70	30-50	**079G1608**
91-160	71-120	51-100	**079G1609**
161-200	121-180	101-140	**079G1610**
-	181-200	141-200	**079G1611**

Priedai – **prijungimo antgaliai**

Lituojami	Kodas [2)]
28 mm vamzdeliai	**004B2910**
35 mm vamzdeliai	**004B2911**
42 mm vamzdeliai	**004B2912**

[2)] 2 vnt. rinkinys.

Privirinami	Kodas [2)]
DN 32	**004B2907**
DN 40	**004B2908**
DN 50	**004B2909**

Techninis aprašymas XB61

Techniniai duomenys

Šilumokaitis **XB61-1**

Maksimalus darbinis slėgis	bar	25
Min. / maks. temperatūra	°C	–10/180
Srauto terpė		Vanduo / vanduo
Plokštelių rievėtumas		H / M / L
Tūris / kanale	Ltr	H: 0.140 / M: 0.175 / L: 0.234
Pirminio žiedo tūris:		(n / 2) – 1 × tūris/kanale
Jungtys		G 2 × 52 mm (DIN ISO 228/1)
Svoris	kg	9 + 0.3*n
Medžiagos		
Plokštelių medžiaga		Nerūdijantysis plienas Nr. 1.4404 (316L)
Litavimas		Varis

n = plokštelių skaičius

Izoliacija

Tipas			Mineralinė vata su lakštinio metalo gaubtu
Sienelės storis		mm	40
Šilumos pralaidumas λ		W/mK	0,039
Maks. temperatūra	Nuolatinė	°C	150
	Trumpalaikė		180

Pastaba:
jei reikia daugiau informacijos apie izoliacines medžiagas, susisiekite su „Danfoss" prekybos atstovu.

Matmenys







Kodas		
A= **004B1788**	B= **004B1789**	C= **004B1790**

A (mm)	H: 12+1.44×n
	M: 12+1.74×n
	L: 12+2.24×n



Izoliacija

Kodas	Plokštelių skaičius, n			Vidinė / išorinė		
	H	M	L	Plotis	Aukštis	Gylis
				mm		
079G1608	30–90	30–70	30–50	252 / 348	534 / 622	192 / 280
079G1609	11–160	71–120	51–100			292 / 380
079G1610	161–200	121–180	101–140			372 / 460
079G1611	–	181–200	141–200			507 / 595

Danfoss UAB
Climate Solutions • danfoss.lt • +370 5 210 5740 • klientucentras.lt@danfoss.com

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, informaciją apie gaminio pasirinkimą, pritaikymą ar naudojimą, produkto dizainą, svorį, matmenis, talpą ar kitus techninius duomenis, aprašytus naudojimo instrukcijose, katalogуose, reklamose ir kt., pateikiama raštu, žodžiu, elektronine forma, internete ar parsisiunčiama, laikoma informacinio pobūdžio ir yra privaloma tik tuo atveju ir tik tiek, kiek ji aiškiai nurodyta prie sandorio kainos ar užsakymo patvirtinime. „Danfoss" neprisiima atsakomybės dėl galimų klaidų, esančių kataloguose, brošiūrose, vaizdo įrašuose ir kituose leidiniuose.
„Danfoss" pasilieka teisę keisti savo gaminius be įspėjimo, taip pat ir užsakytus, bet nepristatytus gaminius, su sąlyga, kad šiuos pakeitimus galima įgyvendinti nekeičiant gaminio formos, pritaikymo ar funkcijų.
Visi leidinyje paminėti prekių ženklai yra „Danfoss A/S" arba „Danfoss" grupės įmonių nuosavybė. „Danfoss" ir „Danfoss" logotipas yra „Danfoss A/S" nuosavybė. Visos teisės saugomos.