

Teknik Bilgi Föyü

Danfoss Ally™ Gateway

Uygulama



Danfoss Ally™ Gateway, tüm Danfoss Ally™ cihazlarını internete bağlayan ve Google Play ve App Store'dan indirilebilen ücretsiz bir uygulamayla ısıtmanızı akıllıca kontrol eden programlanabilir, kablosuz bir kontrol sistemidir.

Güç kaynağı ve internet bağlantısı için LAN kablosu dahildir.

• Her oda için günlük ısıtma programını kontrol ederek hızlı ve kolay ayarlamalar yapılmasını sağlar.

• Ön Isıtma fonksiyonu, istediğinizde doğru sıcaklığa sahip olmanızı sağlamak için kullanılır. Ön Isıtma fonksiyonunun "Açık" olması, bir sonraki planlanan modun "Evde" moduna yükseldiği anlamına gelmektedir.

• Danfoss Ally™ Gateway yazılımı internetten otomatik olarak güncellenir.


Bir Danfoss Ally™ ağ geçidinin toplam birim sayısı 128 şebekeyi ve 32 pille çalışan cihazı geçmemelidir:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Danfoss Ally™ Radyatör Termostatı | 32 ünite |
| Danfoss Ally™ Oda sensörü | 32 ünite |
| Danfoss Icon™ Ana Kontrolör | 3 ünite |
| Danfoss Zigbee Tekrarlayıcı | >10 ünite |


Sipariş

| Ürün | Diller | Kod numarası |
|-----------------------|--|--------------|
| Danfoss Ally™ Gateway | EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SE, FI, IS, ET, LV, LT, SK, SL, RO, HR, TR | 014G2400 |



Kolay Kurulum



Teknik Özellikler

| Danfoss Ally™ Gateway | |
|-----------------------------|---|
| Cihaz Fonksiyonu | Akıllı Ev Ağ Geçidi Cihazı |
| Önerilen Kullanım | Kapalı alan konut (kirlilik derecesi 2) |
| Uygulama | Radyatörler, su bazlı döşemeden ısıtma |
| LED Göstergeler (yeşil) | Güç/Durum, Ağ Bağlantısı |
| Düğme | Fabrika ayarlarına sıfırlamak için Reset (Sıfırla) düğmesini 5 saniye basılı tutun |
| Güç Kaynağı | 5 VDC |
| Adaptör | 110 V ~ 240 VAC, 5 V 1 A DC |
| Güç Tüketimi/Bekleme | <5 W/<2 W |
| Kablolu İletişim | 10/100M Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45, LAN) |
| Kablosuz İletişim | Zigbee/IEEE 802.15.4 |
| İletim Frekansı/Güç | 2,4 GHz/<20 dBm (79 mW) |
| Bina içinde iletim aralığı | maks. 30 m |
| Cihaz yazılımı güncellemesi | Kablosuz güncelleme desteği |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 55°C |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ila 60°C |
| Renk | RAL 9016 |
| Boyut | 95 mm x 95 mm x 23 mm |
| IP sınıfı | 20 |
| Entegrasyonlar | Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API |
| Onaylar, işaretler vb. | CE  IEEE |

Boyutlar



Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd, Şti.

Climate Solutions • danfoss.com.tr • +90 216 900 29 29 • danfoss@danfoss.com.tr

Ürün seçimi, uygulanması veya kullanımı, ürün tasarımı, ağırlık, boyutlar, kapasite veya ürün kılavuzlarındaki diğer teknik veriler, katalog açıklamaları, reklamlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler, yazılı olarak, sözlü olarak, elektronik olarak, çevrimiçi olarak veya indirme yoluyla kullanıma sunulup sunulmadığına bakılmaksızın bilgilendirme amaçlı olarak değerlendirilmelidir ve yalnızca fiyat teklifi veya sipariş onayında açık bir referans verilirse bağlayıcıdır. Danfoss kataloglar, broşürler, videolar ve diğer materyallerdeki olası hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Danfoss, bildirimde bulunmaksızın ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu, söz konusu değişikliklerin, ürünün biçimi, uygunluğu veya fonksiyonu üzerinde değişiklik yapılmadan yapılabilmeleri koşuluyla sipariş edilmiş ve teslim edilmiş ürünler için de geçerlidir. Bu materyaldeki tüm ticari markalar Danfoss A/S veya Danfoss grup şirketlerine aittir. Danfoss ve Danfoss logosu, Danfoss A/S şirketinin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.