

Tehnični list

# Gateway Danfoss Ally™

## Uporaba



Gateway Danfoss Ally™ je predstavljajo brezžični regulacijski sistem, ki omogoča vzpostavitev internetne povezave vsem napravam Danfoss Ally™ in pametno regulacijo ogrevanja vaših prostorov prek brezplačne aplikacije, ki si jo lahko prenesete iz trgovine Google Play in App Store.

Napajalnik in omrežni kabel za internetni priključek sta vključena.

- Spremljanje vsakodnevnega urnika ogrevanja za vse prostore s hitrim in enostavnim prilaganjem.

- Funkcija predgretja omogoča doseganje ustrezne temperature po vaši želji. Ko je funkcija predgretja vklopljena, bo sistem pred začetkom naslednjega predvidenega vklopa načina Doma deloval močneje.
- Programska oprema Gatewaya Danfoss Ally™ se samodejno posodablja prek interneta.

Na en Gateway Danfoss Ally™ lahko priključite največ 128 omrežno napajanih in 32 baterijsko napajanih perifernih enot:

Danfoss Ally™ termostatska glava	32 enot
Danfoss Ally™ prostorsko tipalo	32 enot
Danfoss Ally™ Zigbee ojačevalnik	128 enot
Danfoss Icon™ Zigbee modul	20 enot
Danfoss Icon™ Master Controller (talno ogrevanje)	20 enot
Danfoss Icon™ prostorski termostat	128 enot
Št. naprav na prostor	128 enot
Št. naprav na gateway	128 enot
Št. prostorov na gateway	Ni omejitev
Št. stanovanj	Ni omejitev

## Naročanje

Izdelek	Jeziki	Nar. št.
Gateway Danfoss Ally™	EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SE, FI, IS, ET, LV, LT, SK, SL, RO, HR, TR	014G2400



## Preprosta montaža



## Tehnične specifikacije

Gateway Danfoss Ally™	
Namen naprave	Gateway za pametni dom
Priporočena uporaba	Notranjost stanovanjskih prostorov (2. okoljski razred)
Uporaba	Radiatorji, toplovodno talno ogrevanje
Indikatorska lučka LED (zelena)	Vklop/stanje, omrežna povezava
Gumb	Pritisnite in držite gumb Reset 5 sekund, da ponastavite sistem na tovarniške nastavitve
Vir napajanja	5 VDC
Adapter	110 V ~ 240 VAC, 5 V 1 A DC
Poraba energije/stanje pripravljenosti	< 5 W/< 2 W
Žična komunikacija	10/100 M priključek ethernet (RJ45, LAN)
Brezžična komunikacija	Zigbee/IEEE 802.15.4
Frekvenca prenosa/moč	2,4 GHz /< 20 dBm (79 mW)
Domet v stavbah	do 30 m
Posodobitev vdelane programske opreme	Podpora za brezžične posodobitve
Delovna temperatura	-10 °C do +55 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C do +60 °C
Barva	RAL 9016
Velikost	95 mm x 95 mm x 23 mm
Razred IP	20
Integracije	Amazon Alexa, Pomočnik Google, partnerski API
Odobritev, oznake itd.	

## Mere


**Danfoss Trata d.o.o.**

Climate Solutions • danfoss.si • +386 1 888 86 68 • customerservice.si@danfoss.com

Vse informacije, med drugim vključno z informacijami o izbiri izdelka, njegovi uporabi, zasnovi izdelka, teži, merah, zmogljivosti ali drugih tehničnih podatkih v priročnikih za izdelek, opisih v katalogu, reklamah itd., ki so podane v pisni, ustni, elektronski ali spletni obliki oziroma prek prenosa, se štejejo za informativne in so zavezujoče samo pod pogojem, da so izrecno navedene v ponudbi ali potrdilu naročila, in v obsegu, v katerem so tam navedene. Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih, videoposnetkih in drugih gradivih. Družba Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega obvestila. To se nanaša tudi na izdelke, ki so že naročeni, a še niso bili dobavljeni, pod pogojem, da je mogoče spremembe izvesti brez spreminjanja oblike, prileganja ali funkcije izdelka.

Vse blagovne znamke v tem gradivu so last družbe Danfoss A/S ali družb iz skupine Danfoss. Danfoss in logotip Danfoss sta blagovni znamki družbe Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.