

Teknik Bilgi Föyü

Danfoss Ally™ Gateway

Uygulama



Danfoss Ally™ Gateway, tüm Danfoss Ally™ cihazlarını internete bağlayan ve Google Play ve App Store'dan indirilebilen ücretsiz bir uygulamayla ısıtmanızı akıllıca kontrol eden programlanabilir, kablosuz bir kontrol sistemidir.

Güç kaynağı ve internet bağlantısı için LAN kablosu dahildir.

• Her oda için günlük ısıtma programını kontrol ederek hızlı ve kolay ayarlamalar yapılmasını sağlar.

• Ön Isıtma fonksiyonu, istediğinizde doğru sıcaklığa sahip olmanızı sağlamak için kullanılır. Ön Isıtma fonksiyonunun "Açık" olması, bir sonraki planlanan modun "Evde" moduna yükseldiği anlamına gelmektedir.

• Danfoss Ally™ Gateway yazılımı internetten otomatik olarak güncellenir.


Bir Danfoss Ally™ ağ geçidinin toplam birim sayısı 128 şebekeyi ve 32 pille çalışan cihazı geçmemelidir:

Danfoss Ally™ Radyatör Termostatı	32 ünite
Danfoss Ally™ Oda sensörü	
Danfoss Icon™ Ana Kontrolör	20 ünite
Danfoss Zigbee Tekrarlayıcı	>10 ünite


Sipariş

Ürün	Diller	Kod numarası
Danfoss Ally™ Gateway	EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SE, FI, IS, ET, LV, LT, SK, SL, RO, HR, TR	014G2400



Kolay Kurulum



Teknik Özellikler

Danfoss Ally™ Gateway	
Cihaz Fonksiyonu	Akıllı Ev Ağ Geçidi Cihazı
Önerilen Kullanım	Kapalı alan konut (kirlilik derecesi 2)
Uygulama	Radyatörler, su bazlı döşemeden ısıtma
LED Göstergeler (yeşil)	Güç/Durum, Ağ Bağlantısı
Düğme	Fabrika ayarlarına sıfırlamak için Reset (Sıfırla) düğmesini 5 saniye basılı tutun
Güç Kaynağı	5 VDC
Adaptör	110 V ~ 240 VAC, 5 V 1 A DC
Güç Tüketimi/Bekleme	<5 W/<2 W
Kablolu İletişim	10/100M Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45, LAN)
Kablosuz İletişim	Zigbee/IEEE 802.15.4
İletim Frekansı/Güç	2,4 GHz/<20 dBm (79 mW)
Bina içinde iletim aralığı	maks. 30 m
Cihaz yazılımı güncellemesi	Kablosuz güncelleme desteği
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 55°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C
Renk	RAL 9016
Boyut	95 mm x 95 mm x 23 mm
IP sınıfı	20
Entegrasyonlar	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API
Onaylar, işaretler vb.	CE  IEEE

Boyutlar



Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd, Şti.

Climate Solutions • danfoss.com.tr • +90 216 900 29 29 • danfoss@danfoss.com.tr

Ürün seçimi, uygulanması veya kullanımı, ürün tasarımı, ağırlık, boyutlar, kapasite veya ürün kılavuzlarındaki diğer teknik veriler, katalog açıklamaları, reklamlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler, yazılı olarak, sözlü olarak, elektronik olarak, çevrimici olarak veya indirme yoluyla kullanıma sunulup sunulmadığına bakılmaksızın bilgilendirme amaçlı olarak değerlendirilmelidir ve yalnızca fiyat teklifi veya sipariş onayında açık bir referans verilirse bağlayıcıdır. Danfoss kataloglar, broşürler, videolar ve diğer materyallerdeki olası hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Danfoss, bildirimde bulunmaksızın ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu, söz konusu değişikliklerin, ürünün biçimi, uygunluğu veya fonksiyonu üzerinde değişiklik yapılmadan yapılabilmeleri koşuluyla sipariş edilmiş ve teslim edilmiş ürünler için de geçerlidir. Bu materyaldeki tüm ticari markalar Danfoss A/S veya Danfoss grup şirketlerine aittir. Danfoss ve Danfoss logosu, Danfoss A/S şirketinin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.