




DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart er en brugervenlig, programmerbar timer-termostat, der kan tilsluttes wi-fi og DEVIsmart™ appen og kan styres fra et hvilket som helst sted og på et hvilket som helst tidspunkt. Termostaten anvendes primært til styring af elektriske gulvvarmeelementer. Termostaten er kun beregnet til fast installation, og takket være den specialudviklede todelte konstruktion passer den til et bredt udvalg af rammer og følere.

Opsætningen af DEVIreg™ Smart foregår hurtigt og intuitivt ved hjælp af vejledningen i appen. Den har en "åbent vindue"-funktion og et energispareprogram med optimeret start-/slutstyring, der sørger for den ønskede temperatur på det rigtige tidspunkt og derved reducerer varmeudgifterne.



2,4 GHz



Fordele:


- Wi-fi-tilslutning
- Fjernstyring via DEVIsmart™ appen
- En enkelt DEVIreg™ Smart termostat kan parres med op til 10 mobile enheder vha. DEVIsmart™ appen
- Kan kommunikere med to mobile enheder på én gang
- Med én DEVIsmart™ app kan du styre lige så mange steder med lige så mange DEVIreg™ Smart termostater, som du har brug for
- Adaptiv PWM-funktion
- Passer til mange enkeltrammer og dobbeltrammer fra andre producenter
- Passer til mange NTC-følere fra andre producenter

Overholdelse af standard:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)
- EN 300 328 (WI-FI)

Godkendelser:




Type	Værdi
Driftsspænding	220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Energiforbrug ved standby	maks. 0,40 W
Relæ:	
Ohmsk belastning	16 A / 3680 W @ 230 V
Induktiv belastning	1 A (Cos Φ = 0,3)
Følerenhed	NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m (standard), NTC 6,8 kΩ @ 25 °C, NTC 10 kΩ @ 25 °C, NTC 12 kΩ @ 25 °C, NTC 33 kΩ @ 25 °C, NTC 47 kΩ @ 25 °C
Regulering	PWM – Pulse Width Modulation
Omgivelsestemperatur	0 °C til 30 °C
Frostsikring	5 °C til +9 °C (standard 5 °C)
Gulvtemperaturbegrænsninger	Maks. 20 °C til 35 °C (45 °C) Min. 10 °C til 35 °C (45 °C)
Temperaturområde	5 °C til 35 °C (rum) 5 °C til 45 °C (gulv)
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +65 °C
Maks. kabelspecifikation	1 x 4 mm ²
Temperatur for kugletrykstest	75 °C
Forureningsgrad	2 (husholdningsbrug)
Regulatorstype	1 C
Softwareklasse	A
IP-klasse	21
Beskyttelsesklasse	Klasse II – 
Dimension (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i væg: 22 mm)
Vægt	127 g
DEVIsmart™ appen	Én app kan styre op til 100 termostater 10 apps kan sluttes til én termostat To apps kan styre én termostat på én gang

Varianter

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produktnavn	Farve	Rabatkode
140F1140	5703466239629	72 24 215 700	DEVireg™ Smart	Polar White, RAL 9016	56
140F1141	5703466239636	72 24 215 713	DEVireg™ Smart	Pure white, RAL 9010	56
140F1143	5703466239650	72 24 215 739	DEVireg™ Smart	Pure black, RAL 9005	56

Tilbehør

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produktnavn	Farve	Rabatkode
140F1067	5703466221983	72 24 215 632	Ramme til DEVireg™ Touch/Smart	Pure white, RAL 9010	26



Pure White



Polar White



Pure Black