

## Scheda tecnica

# Scambiatori di calore a micro-piastra (MPHE):XB61

### Descrizione



Scambiatori di calore a micro-piastra - una tecnologia rivoluzionaria Danfoss. Caratterizzati dall'esclusivo disegno della piastra, i MPHE consentono un trasferimento termico più efficiente rispetto ai precedenti modelli di scambiatori di calore.

#### Vantaggi:

- Risparmio energetico accompagnato a riduzione dei costi gestionali
- Trasferimento termico ottimizzato
- Minori perdite di carico
- Design flessibile
- Longevità di servizio

Per saperne di più:

[store.danfoss.com](https://store.danfoss.com)


L'XB61 è uno scambiatore di calore brasato in rame, progettato e configurato per il teleriscaldamento, il teleraffrescamento ed altre applicazioni di riscaldamento.

#### Approvazioni:

Direttiva apparecchiature sotto pressione (PED).


### Ordinazione

Scambiatori di calore saldobrasati 1-passaggio tipo **XB61-1**

Disegno	Numero di piastre, n	XB 61L-1SB	XB 61M-1SB	XB 61H-1SB
		Filettatura (G 2)		
		Codice		
	30	004B1906	004B1913	004B1925
	36	004B1907	004B1914	004B1926
	40	004B1908	004B1915	004B1927
	50	004B1909	004B1916	004B1928
	60	004B1910	004B1917	004B1929
	70	004B1911	004B1918	004B1930
	80	004B1912	004B1919	004B1931
	90	004B3436	004B3444	004B3452
	100	004B3437	004B3445	004B3453
	110	004B3438	004B3446	004B3454
	120	004B3439	004B3447	004B3455
	140	004B3440	004B3448	004B3456
	160	004B3441	004B3449	004B3457
	180	004B3442	004B3450	004B3458
	200	004B3443	004B3451	004B3459

**Nota:** Le staffe - SB - devono essere ordinate separatamente.

#### Accessori - Staffa SB <sup>1)</sup>

Disegno	Tipo di copertura (n. piastre)			Codice
	A	M	L	
	30-90	30-70	30-60	004B1788
	91-180	71-160	61-120	004B1789
	181-200	161-200	121-200	004B1790

<sup>1)</sup> Per le dimensioni, vedere pagina 2

#### Accessori - Coibentazione

Tipo di copertura (n. piastre)			Codice
A	M	L	
30-90	30-70	30-50	079G1608
91-160	71-120	51-100	079G1609
161-200	121-180	101-140	079G1610
-	181-200	141-200	079G1611

#### Accessori - Codoli

A saldare	Codice <sup>2)</sup>
Tubi di 28 mm	004B2910
Tubi di 35 mm	004B2911
Tubi di 42 mm	004B2912

<sup>2)</sup> Set con due pezzi

Saldati	N. codice <sup>2)</sup>
DN 32	004B2907
DN 40	004B2908
DN 50	004B2909

