

Techninis aprašymas

Mikroplokštelių šilumokaitis (MPHE): XB66

Aprašymas



Mikroplokštelinis šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija.

Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

Pranašumai:

- Taupoma energija ir mažėja išlaidos
- Geresnis šilumos perdavimas
- Mažesni slėgio nuostoliai
- Lankstesnis dizainas
- Ilgesnė veikimo trukmė

Daugiau:

MPHE.danfoss.com

XB66 yra variu lituotas šilumokaitis, sukurtas ir sukonfigūruotas naudoti centralizuoto šildymo, centralizuoto aušinimo ir kitose šildymo sistemose.

Patvirtinimas:

Slėgio įrenginių direktyva (PED).

Užsakymas

Šilumokaitis **XB66 DN65**

Paveikslėlis	Plokštelių skaičius, n	XB66H-1	XB66L-1
		Kodas	
	40	004B1987	004B1961
	50	004B1988	004B1962
	60	004B1989	004B1963
	70	004B1990	004B1964
	80	004B1991	004B1965
	90	004B1992	004B1966
	100	004B1993	004B1967
	110	004B1994	004B1968
	120	004B1995	004B1969
	140	004B1996	004B1970
	160	004B1997	004B1971
	180	004B1998	-
	200	004B1999	-

Pastabos

Laikiklius reikia užsakyti atskirai. XB66 pateikiamas su kompaktiškais flanšais, montuoti su standartiniais flanšais negalima. Rekomenduojama naudoti „Danfoss“ flanšus.

Priedai – Izoliacija

Plokštelių skaičius, n		Kodas
H	L	
40-90	40-60	079G1612
91-200	61-110	079G1613
/	111-160	079G1614

Priedai – SB laikiklis

Plokštelių skaičius, n		Kodas
H	L	
40-90	40-60	004B1788
91-200	61-110	004B1789
/	111-160	004B1790

Šilumokaitis **XB66 G2 1/2**

Paveikslėlis	Plokštelių skaičius, n	XB66H-1	XB66L-1
		Kodas	
	40	079B0974	079B0961
	50	079B0975	079B0962
	60	079B0976	079B0963
	70	079B0977	079B0964
	80	079B0978	079B0965
	90	079B0979	079B0966
	100	079B0980	079B0967
	110	079B0981	079B0968
	120	079B0982	079B0969
	140	079B0983	079B0970
	160	079B0984	079B0971
	180	079B0985	-
	200	079B0986	-

Priedai – apsauginiai flanšai

Tipas	Kodas
DN 65 kompaktiškas flanšas, skirtas KV ¹⁾	004B3545
DN 65 kompaktiškas flanšas, skirtas šildymui ²⁾	004B3546

¹⁾ Minkštojo plieno flanšai (2 vnt.), 1.4404 flanšai (2 vnt.) (karštas vanduo), įskaitant geriamajam vandeniui skirtus sandarinimo žiedus: FDA: 21CFR Ch I § 177.2600.

²⁾ Minkštojo plieno flanšų rinkinys, 4 vnt.

Techniniai duomenys
Šilumokaitis XB66



Tipas		XB66H	XB66L
Maksimalus darbinis slėgis	PN	25	16
Min. / maks. temperatūra	°C	-10 / 180	
Srauto terpė		CŠ: Cirkuliacinis vanduo / glikolio tirpalas iki 50 % DC: etileno, propileno glikolio, etanolio tirpalai ir kitos tinkamos šilumos perdavimo terpės. (Kreipkitės į „Danfoss“ atstovą.)	
Tūris / kanale	Ltr	0,230	0,479
Jungtys		Kompaktiškas flanšas DN65 1.4404 PN25 / srieginė jungtis G2 ½	
Svoris	kg	15 + 0.442 × n	15 + 0.522 × n
Medžiagos			
Plokštelių medžiaga		Nerūdijantis plienas Nr. 1.4404 (316L)	
Litavimas		Varis	

Izoliacija

Tipas		Mineralinė vata su lakštinio metalo gaubtu	
Sienuelės storis	mm	40	
Šilumos pralaidumas λ	W/mK	0.039	
Maks. temperatūra	Nuolatinė	150	
	Trumpalaikė	180	



Pastaba:

Jei reikia daugiau informacijos apie izoliacines medžiagas, susisiekite su „Danfoss“ prekybos atstovu.

Matmenys

Flanšinė jungtis

Flanšai (mm)

DN	L1	k	n	d	d1	d2	b
65	24	106	8	79	70.3	13	12

Tipas	Sujungimas Flanšas (mm)
A	706
B	296
C	583.2
D	180
E	A: 12 + 1.45 × n l: 12 + 2.8 × n
F	80


Sujungimas sriegis


Tipas	Sujungimas Sriegiai (mm)
A	706
B	296
C	583.2
D	180
E	A: 12 + 1.45 × n l: 12 + 2.8 × n
F	40

Šilumokaičio flanšai yra su sandarinimo žiedams skirtais grioveliais.

Kartu su šilumokaičiu pateikiami 4 sandarinimo žiedai (skirti šildymo sistemoms).





Flanšų rinkinyje pateikiami 2 sandarinimo žiedai, patvirtinti naudoti geriamojo vandens sistemose, (be griovių).

Jais reikia pakeisti esamus sandarinimo žiedus KV sistemos pusėje.


Varžtai ir veržlės nepateikiami. Rekomenduojamas tipas: šešiakampis varžtas M12, DIN 933, 8.8 kokybės klasės, galvanizuotas, min. ilgis 35 mm.

Laikikliai

Kodas		
A= 004B1788	B= 004B1789	C= 004B1790


Izoliacija

Kodas	Plokštelių skaičius, n		Vidinė / išorinė		
	H	L	Plotis	Aukštis	Gylis
079G1612	40-90	40-60	304/400	714/802	192/280
079G1613	91-200	61-110			
079G1614	/	111-160			





Danfoss UAB

Climate Solutions • danfoss.lt • +370 5 210 5740 • klientucentras.lt@danfoss.com

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, informaciją apie gaminio pasirinkimą, pritaikymą ar naudojimą, produkto dizainą, svorį, matmenis, talpą ar kitus techninius duomenis, aprašytus naudojimo instrukcijose, kataloguose, reklamose ir kt., pateikiama raštu, žodžiu, elektronine forma, internete ar parsisiunčiama, laikoma informacinio pobūdžio ir yra privaloma tik tuo atveju ir tik tiek, kiek ji aiškiai nurodyta prie sandorio kainos ar užsakymo patvirtinime. „Danfoss“ neprisiima atsakomybės dėl galimų klaidų, esančių kataloguose, brošiūrose, vaizdo įrašuose ir kituose leidiniuose. „Danfoss“ pasilieka teisę keisti savo gaminius be įspėjimo, taip pat ir užsakytus, bet nepristatytus gaminius, su sąlyga, kad šiuos pakeitimus galima įgyvendinti nekeičiant gaminio formos, pritaikymo ar funkcijų. Visi leidinyje paminėti prekių ženklai yra „Danfoss A/S“ arba „Danfoss“ grupės įmonių nuosavybė. „Danfoss“ ir „Danfoss“ logotipas yra „Danfoss A/S“ nuosavybė. Visos teisės saugomos.