

Технічний опис

Модуль живлення Danfoss Ally™ Power Module 24V

Сфера застосування



Модуль живлення Danfoss Ally™ Power Module 24V — це додаткове приладдя, яке використовується для підключення електронного радіаторного терморегулятора до наявної системи живлення в будівлі та дає змогу пристрою працювати без батарейок. Вихідне живлення має бути 24 В від джерела з рівнем безпеки II класу (живлення з вбудованим подвійним або посиленим рівнем ізоляції між напругою живлення й безпечною напругою).

Модуль живлення Danfoss Ally™ Power Module 24V можна використовувати як з електронними радіаторними терморегуляторами Danfoss Ally™, так і з терморегуляторами Danfoss Eco™, а також у поєднанні з Danfoss Ally™ Protect RA для електронних радіаторних терморегуляторів.

Модуль живлення Danfoss Ally™ Power Module 24V не впливає на ефективність електронних радіаторних терморегуляторів Danfoss.

Заходи з безпеки

Модуль живлення Danfoss Ally™ Power Module 24V призначено для використання лише з електронними радіаторними терморегуляторами Danfoss.

Номенклатура й коди


Продукт	Мова	Код
Модуль живлення Danfoss Ally™ Power Module 24V	EN, DE, DK, FR, IT, PL, CZ, UA, SE, NL, ES	014G0201

Простий монтаж

- 1 Зніміть кришку**
- 2 Витягніть батарейки (якщо вони встановлені)**
- 3 Вставте силовий модуль Danfoss Ally™ Power Module 24V на місце батарейок**
- 4 Використовуйте нову кришку, з коробки**
- 5 Підключіть кабель до наявного джерела живлення 24 В від джерела з рівнем безпеки II класу (докладну інформацію див. у короткому посібнику з експлуатації)**
- 6 Під час використання Danfoss Ally™ Protect RA важливо встановити модуль живлення Danfoss Ally™ Power Module 24V, перш ніж завершити монтаж Danfoss Ally™ Protect RA. Кабель має проходити всередині одного з кабельних каналів**

Технічні характеристики

Модуль живлення Danfoss Ally™ Power Module 24V:	
Живлення	Вхід: 24 В~ або 24 В --- SELV +/-25 %
	Вихід: 3 В --- -5 %/+25 %
Кабель живлення	2 м 0,75 мм ² H05VVH2-F
Температура оточуючого середовища	Від 0 до 40 °C
Температура транспортування	Від -20 до 65 °C
Класифікація безпеки	Тип 1
Ступінь забруднення довкілля 2	PD2
Перенапруга категорії I	OVI 1,5 кВ
Колір	RAL 9016
Маса	100 г
Клас IP	20 (терморегулятор не допускається використовувати в установках, з підвищеною небезпекою а також там, де на нього може потрапити вода)
Сертифікати, маркування тощо	

Розміри

ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»

Climate Solutions • danfoss.ua • +380 800 800 144 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України) • uacs@danfoss.com

Будь-яка інформація, зокрема, з-поміж іншого, інформація щодо вибору продукції, її застосування чи використання, дизайну, ваги, розмірів, ємності продукції чи будь-які інші технічні дані, наведені в посібниках до продукції, описах у каталогах, рекламних брошурах тощо, а також незалежно від того, в якій формі ця інформація було надано, письмовій, усній, електронній, в інтернеті чи шляхом завантаження, вважаються інформативною та буде зобов'язувальною лише та в тій мірі, в якій це чітко було зазначено в цій пропозиції чи підтвердженні замовлення. Danfoss не бере на себе жодної відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах, відео та інших матеріалах. Danfoss залишає за собою право вносити зміни в продукцію без попередження. Це також стосується замовленої, але не доставленої продукції, за умови, що такі зміни можуть бути внесені без змінення форми, придатності чи функціонування продукції.

Усі торгові марки, наведені в цьому матеріалі, є власністю Danfoss A/S або компанії групи Danfoss. Danfoss і логотип Danfoss є торговими марками Danfoss A/S. Усі права захищено.