

Fișă tehnică

Schimbătorul de căldură cu plăci tip Micro (MPHE): XB59

Descriere



Schimbătoare de căldură cu plăci de tip Micro - o tehnologie revoluționară de la Danfoss.

Caracterizate de tiparul lor unic de plăci, MPHE-urile permit transferul căldurii mai eficient decât orice model anterior de schimbătoare de căldură.

Avantaje:

- Economii de energie și costuri
- Transfer mai bun de căldură
- Pierderi de presiune mai mici
- Design mai flexibil
- Durată de viață mai mare

mai multe informații pe:
store.danfoss.com


XB59 este un schimbător de căldură din cupru, asamblat prin brazare (lipire tare), proiectat și configurat pentru termoficare, răcire districtuală și alte aplicații de încălzire.

Aprobare:


Directiva privind echipamentele sub presiune (PED).

Mod de comandare

Schimbător de căldură **XB59M-1**

Imagine	Nr. de plăci, n	Cod nr.
	30	004B1920
	36	004B1921
	40	004B1922
	50	004B1923
	60	004B1932
	70	004B1933
	80	004B1934
	90	004B1936
	100	004B1937
	110	004B1938
	120	004B1939
	140	004B1940
	160	004B1941
	180	004B1942
	200	004B1943

Accesorii — **Set suporturi XB59**

Imagine	Cod nr.
	004B1245

Accesorii — **Izolații termice**

Acoperire tip (număr de plăci)	Cod nr.
30-50	079G1671
51-100	079G1672
101-140	079G1673
141-200	079G1674

Accesorii — **Racorduri**

Aliaj de lipit	Cod nr. *
Conducte de 28 mm	004B2910
Conducte de 35 mm	004B2911
Conducte de 42 mm	004B2912

Pentru sudare	Cod nr. *
DN 32	004B2907
DN 40	004B2908
DN 50	004B2909

* Set de două piese.

