

Adatlap

Micro Plate hőcserélő (MPHE – Micro Plate Heat Exchanger): XB59

Leírás



Micro Plate hőcserélők - a Danfoss forradalmi technológiája.

Az MPHE jellegzetes egyedi mintázatú lemezei hatékonyabban teszik lehetővé a hőátadást, mint bármilyen korábbi fajtájú hőcserélő.

Előnyök:

- Energia- és megtakarékos
- Jobb hőátadás
- Kisebbs nyomásvesztés
- Rugalmasabb kialakítás
- Hosszabb élettartam

erről bővebben:

store.danfoss.com

Az XB59 olyan réz forrasztott hőcserélő, amelyek távfűtésre, távhűtésre és más fűtési alkalmazásokra terveztek és alakítottak ki.

Tanúsítvány:

Nyomástartó berendezések (PED) irányelv.

Rendelés

Hőcserélő XB59M-1

Kép	A lemezek száma, n	Kódszám
	30	004B1920
	36	004B1921
	40	004B1922
	50	004B1923
	60	004B1932
	70	004B1933
	80	004B1934
	90	004B1936
	100	004B1937
	110	004B1938
	120	004B1939
	140	004B1940
	160	004B1941
180	004B1942	
200	004B1943	

Tartozékok — Konzolkészlet XB59

Kép	Kódszám
	004B1245

Tartozékok — Hőszigetelések

Typ ptyty (liczba ptyt)	Kódszám
30-50	079G1671
51-100	079G1672
101-140	079G1673
141-200	079G1674

Tartozékok — Toldatok

Forrasztható	Rend. szám*
28 mm-es csövek	004B2910
35 mm-es csövek	004B2911
42 mm-es csövek	004B2912

Hegeszthető	Rend. szám*
DN 32	004B2907
DN 40	004B2908
DN 50	004B2909

* Két darabból álló készlet.

