

Raccords rapides Danfoss Hansen®

Aperçu des produits

Les raccords rapides Danfoss Hansen sont réputés pour leurs performances exceptionnelles et leur conception robuste, permettant un fonctionnement optimum.

Depuis l'invention du raccord rapide par Fred Hansen en 1915, le nom Hansen est connu pour avoir établi de nouvelles normes industrielles dans le transfert de fluides, et s'être forgé une solide réputation mondiale en matière de performances, de résistance et de fiabilité.

Les raccords rapides Danfoss Hansen offrent une gamme complète de solutions, avec plus de 6.000 configurations possibles, qui peuvent répondre à tous les défis auxquels sont confrontés nos clients, même dans les applications les plus exigeantes.

Une efficacité accrue

La conception innovante des raccords rapides Danfoss Hansen offre une veine fluide optimisée, ce qui réduit les pertes de charge et augmente l'efficacité globale du système.

Cela permet de diminuer l'usure des composants, la consommation d'énergie de l'application, ainsi que l'espace et le poids du système. Tout ceci permet donc une optimisation de la consommation d'énergie et des coûts liés à l'application.

Pression de fonctionnement élevée

La plupart des coupleurs Danfoss Hansen offrent une pression de fonctionnement supérieure aux normes internationales correspondantes. En outre, une large gamme de séries de coupleurs ont un profil propriétaire et sont optimisés du point de vue de la conception et des matériaux pour permettre des pressions nominales les plus élevées du marché.






Large gamme de coupleurs rapides

La nouvelle gamme de produits Danfoss Hansen offre aux clients un large choix d'options. Disponibles dans une grande variété de matériaux, de tailles, et d'élastomères, les raccords sont hautement personnalisables en fonction des exigences de performance et du système.

Dura-Kote™

La plupart des raccords rapides Danfoss Hansen sont également dotés du revêtement Dura-Kote qui offre une protection exceptionnelle contre la corrosion. Ce revêtement protège de la rouille rouge jusqu'à 1.000 heures, ce qui prolonge la durée de vie des coupleurs et réduit les besoins de maintenance.

Transfert de fluides et applications hydrauliques

 H15000 Acier ISO 7241-1 A	 IA Acier ISO 7241-1 A	 S600 Acier carbone, acier inoxydable ISO 7241-1 A	 FD72/FD76 Acier carbone ISO 3675	 HK Acier, acier inoxydable, laiton ISO 7241-1 B	 HKFR Acier carbone, acier inoxydable ISO 7241-1 B, API 16D
 2HKIG/L Acier inoxydable	 H5000 Acier, acier inoxydable, laiton Profil propriétaire	 FD48 Acier carbone SM250	 ST Acier, acier inoxydable, laiton Profil propriétaire	 L7000 Acier, acier inoxydable, laiton Profil propriétaire	 FF Acier ISO 16028
 FFCUP Acier ISO 16028	 MLFF Acier inoxydable ISO 16028	 Multi-FF Acier Concept propriétaire	 FD49 Acier NFA T3.20.15 HTMA	 FD96 Acier	 K8000 Acier Interchange industriel
 Q9000 Acier ISO 5676	 MLDB Acier inoxydable Profil propriétaire	 Safe Breakaway Acier inoxydable Profil propriétaire	 IP Acier inoxydable Profil propriétaire	 W36000 Acier ISO 14541	 GA90090 Acier
 W6000 Acier, acier inoxydable Profil propriétaire	 5100 Laiton Interchange industriel	 FD86 Acier	 W46000 Acier Interchange industriel	 FD85 Acier, acier inoxydable Interchange industriel	

Pneumatique

 Safeline Aluminium/laiton ISO 6150 B et C	 G600, I900, T1100, T1300 Laiton ISO 6150 B	 1000/400/500 Acier ISO 6150 B
 3000/4000/5000/6000 Laiton ISO 6150 B	 Autoflo23/24 Laiton ISO 6150 B	 600/700 Laiton Profil propriétaire
 210/310 Acier Interchange industriel	 100 Acier, laiton Profil propriétaire	 180/280 Laiton Profil propriétaire
 Full Bore Acier zingué ISO 6150 B	 Gasmate Laiton Profil propriétaire	 2RL/3RL Acier zingué Profil propriétaire
 Flex-air Laiton	 Soufflettes Plastique et acier	 Adaptateurs Acier, acier inoxydable, laiton


Gestion thermique

 ADB Aluminium Profil propriétaire	 FD83 Acier inoxydable Profil breveté et propriétaire
 UQD Acier inoxydable Standard OCP	 Flo-Temp Laiton Profil propriétaire

Haute pression

 HP3 Acier Interchange industriel	 W56000 Acier Interchange industriel
 FD35 Acier Interchange exclusif	 UH Acier Interchange exclusif

Diagnostic

 FD15 Laiton Concept propriétaire	 FD90 Acier Interchangeable SAE J1502
 FF14802 pressure gauge kit Acier Interchange industriel	 FS flow sensor Acier

Alimentaire et boisson

 2HKGL Acier inoxydable Profil propriétaire
--

Clapets anti-retour

 R4000 Acier, acier inoxydable, laiton
--

Gaz industriel

 12LFP Acier Profil propriétaire


FLOCs

 FD14 Acier Profil propriétaire
--

Air respirable

 FD17 Acier inoxydable, aluminium Profil propriétaire	 Safe Breathe Acier inoxydable Profil propriétaire	 2500 Acier Profil propriétaire
--	---	---

Quick seal

 PR Acier Concept propriétaire	 TC/MTC/RTC/OTC Acier Concept propriétaire	 H et K Acier - caoutchouc Concept propriétaire
---	---	--

Réfrigérant

 5400 Acier Profil propriétaire
--

Nettoyage haute pression

 FD69 Acier, acier inoxydable Profil propriétaire
--