

Data Sheet

气体探测单元 配件

管道安装套件 - 用于气体探测器 GD - 基本型和高级型
用于工业制冷的下一代气体探测



管道安装套件由一根带软管的取样管和用于带塑料传感器头的气体探测器的适配器组成，分为基本型和高级型。


特点：

- 易于使用
- 完全覆盖传感器头
- 可根据管道直径对双管进行切割

产品规格

材料规格

图 1: 材料规格



取样套件

气体取样	通过取样管/连接软管
流速	最低 5000 m/h (3.1 mph)，最大 20,000 m/h (12.4 mph)
空气管道直径	最小 0.1 m (3.94 in.)，最大 1.0 m (39.37 in.)
取样管的长度	250 mm (9.84 in.)，可通过切割至一定长度来适应管道直径： 192 mm (7.56 in.)、133 mm (5.24 in.) 或 77 mm (3.03 in.)*
软管长度	2 x 1000 mm (39.37 in.)
装配	取样套件的箭头与流动方向一致 始终安装在管道中央 与管道弯头等至少保持 1000 毫米的最小距离。

订购

表 1: 订购

类型	货号
空气管道套件	148H6236

空气管道套件：

空气管道套件是专门为了捕获空气管道中的气流而设计的。可以连接塑料传感器头，但重型气体探测单元除外。

证书、声明和认证

该列表包含该产品类型的所有证书、声明和认证。具体产品代码可能有部分或全部认证，某些当地认证可能不会显示在列表中。

一些认证可能会随时间而改变。如有任何疑问，请访问 danfoss.com 查看最新状态或联系您当地的丹佛斯代表。

文件名	文件类型	文件主题	审批机构
BVS 18 ATEX E 052 X	防爆 - 安全证书	ATEX	DEKRA
500000219230.AA	制造商声明		丹佛斯

在线支持

丹佛斯提供广泛的支持以及产品，包括数字产品信息、软件、移动 app 和专家指导。请参见下面的可选产品介绍。

丹佛斯产品商店



丹佛斯产品在线商店是您的一站式商店，无论您在世界的哪个角落或制冷行业的哪个领域，都可以在此处购买所有相关产品。快速访问产品规格、代码、技术文档、认证、配件等基本信息。开始浏览 store.danfoss.com。

查找技术文档



查找启动和运行项目所需的技术文档。直接访问我们的官方数据表、证书和声明、手册和指南、3D 模型和图纸、案例故事、手册等。

立即访问 www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation，在其中开始搜索。

丹佛斯课堂



丹佛斯课堂是一个免费的在线学习平台。它提供了专门设计的课程和材料，可帮助工程师、安装人员、服务技术人员和批发商更好地了解产品、应用、行业主题和趋势，帮助您更好地开展工作。

在 www.danfoss.com/en/service-and-support/learning 免费创建您的丹佛斯课堂帐户。

获取本地信息和支持



当地丹佛斯网站是获取帮助和我们公司和产品相关信息的主要来源。查找产品可用性，获取最新的地区新闻，或使用您自己的语言与附近专家联系。

在此处查找您当地的丹佛斯网站：www.danfoss.com/en/choose-region。

备件



使用智能手机访问丹佛斯备件和检修套件目录。该 App 包含各种空调和制冷应用组件，如阀门、过滤器、压力开关和传感器。

免费下载备件 App：www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads。

丹佛斯(中国)投资有限公司

Climate Solutions • danfoss.cn • +86 400 061 9988 • chinacs@danfoss.com

任何信息，包括但不限于产品手册、目录、广告等中包含的产品选择、产品应用或使用、产品设计、重量、尺寸、功率或其他技术信息，无论以书面、口头、电子、在线或通过下载等形式，均仅作信息了解，仅在报价或订单确认书明示表达的情况下并仅在此范围内具备约束力。对于产品目录、手册、视频及其他印刷资料中出现的错误，Danfoss 不予负责。Danfoss 公司保留不另行通知更改产品的权利。此权利同样适用于已经订购但尚未交付的产品，前提是该等更改不应对方约定的产品规格或产品形式、适合度或功能产生重大影响。本资料中的所有商标均为 Danfoss A/S 或 Danfoss 集团公司的财产。Danfoss 和 Danfoss 徽标是 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。