

Tekninen esite | Danfoss Ally™ tuoteperhe

Danfoss Ally™ Gateway

Sovellus



Danfoss Ally™ Gateway on ohjelmoitava ohjauslaite, joka yhdistää langattomasti kaikki Danfoss Ally™ laitteet internetiin ja ohjaa älykkäästi lämmitystä ilmaisen sovelluksen avulla. Sovellus on ladattavissa Google Play -kaupasta ja App Storesta.

Virtalähde ja LAN -kaapeli internet -yhteyttä varten sisältyvät pakkaukseen.

• Ohjaa päivittäistä lämmitysaikataulua huonekohtaisesti mahdollistaen nopeat ja helpot muutokset haluttaessasi.

• Esilämmitys -toimintoa käytetään varmistamaan, että oikea lämpötila on juuri silloin kuin halutaan. Kun esilämmitys -toiminto on "Päällä" se tarkoittaa, että se on nousemassa kohti seuraavaa aikataulutettua "kotona" -tilaa.

• Danfoss Ally™ Gatewayn ohjelmisto päivitetään automaattisesti internetin välityksellä.


Yhteen Danfoss Ally™ Gateway laitteeseen liitettävien yksiköiden kokonaismäärä ei saa ylittää 128 verkkovirralla toimivaa ja 32 akkukäyttöistä laitetta:

Danfoss Ally™ Patteritermostaatti	32 kpl
Danfoss Ally™ huoneanturi	
Danfoss Icon™ Pääsäädin	20 kpl
Danfoss Zigbee toistin	>10 kpl

Tilaustiedot

Tuote	LVI -numero	Sähkönumero	Koodi
Danfoss Ally™ Gateway	4320018	2605054	014G2400



Helppo asennus



Tekniset tiedot

Danfoss Ally™ Gateway	
Laitetoiminto	Smart Home Gateway
Suosittelava käyttökohde	Asuinkiinteistö, sisätilat (likaantumisaste 2)
Sovellus	Patterit, vesikiertoinen lattialämmitys
LED -indikaattorit (vihreä)	Virta/Status, Verkkoysteys
Painike	Paina resetointipainiketta 5 sek. ajan suorittaaksesi tehdasasetusten palautuksen
Virtalähde	5 VDC
Sovitin	110 V ~ 240 VAC, 5V 1A DC
Power Consumption / Standby	< 5 W / < 2 W
Langallinen kommunikointi	10/100M Ethernet Port (RJ45, LAN)
Langaton kommunikointi	Zigbee / IEEE 802.15.4
Lähetystaajuus / Teho	2.4 GHz / < 20 dBm (79 mW)
Wide Open lähetysetäisyys	30 m esteettömälle näkölinjalle
Laiteohjelmiston päivitys	Tuki päivitykselle verkon yli
Käyttölämpötila	-10 °C - 55 °C
Varastointilämpötila	-20 °C - 60 °C
Väri	RAL 9016
Koko	95 mm x 95 mm x 23 mm
IP -luokka	20
Integraatiot	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API
Hyväksynät, merkinnät jne.	

Mitat



Danfoss A/S

Climate Solutions • danfoss.com • +45 7488 2222

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other technical data in product manuals, catalogues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product.

All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.