



DEVIreg™ Room

DEVIreg™ Room er en intuitiv programmerbar timer-termostat til kombineret styring af rum- eller gulvtemperatur. Termostaten er i overensstemmelse med Eco design Lot 20 og anvendes til styring elektrisk gulvvarme. Termostaten er kun beregnet til fast installation. På grund af den specialdesignede 2-delte konstruktion passer den en bred vifte af rammer i 55 mm x 55 mm. Termostaten har en drejeskive til manuel temperaturindstilling, funktionsaktiverende og intuitiv kontrol via App.

DEVIreg™ Room er hurtigt og intuitiv at konfigurere ved hjælp af guiden i DEVI Control App'en. Den indeholder et energi spareprogram, der sikrer den ønskede temperatur, på det rigtige tidspunkt og hvilket reducere varmeomkostningerne.

Fordele:	Type	Værdi
<ul style="list-style-type: none"> Eco design kompatibel med Lot 20 Klar til brug Bluetooth termostat Opsætningsguide i App Passer til 55x55 rammetyper Kompatible med 7 følertyper Overvågning af følerfejl Adaptive PWM styring Pre-varme funktion Multisproget App Lys indikatorer Hurtig udskiftningssystem Flere kontrol tilstande Testet design 	Nominel spænding	220 V- 240V~ 50/60 Hz
	Energiforbrug ved standby, maks.	0,2 W
	Relæ:	
	Ohmsk belastning	16A / 3680W @ 230V
	Induktiv belastning	Cos Φ = 0.3 max. 1A
	Følertyper	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m. (standard), NTC 2 kΩ @ 25°C, NTC 6.8 kΩ @ 25°C, NTC 10 kΩ @ 25°C, NTC 12 kΩ @ 25°C, NTC 33 kΩ @ 25°C, NTC 47 kΩ @ 25°C
	Frostsikring	4°C - 14°C (standard 5°C)
	Temperaturområde	5°C to 35°C (45°C gulvtemperatur v. break out)
	Maks. kabelspecifikation	Max: 1 x 4 mm ² eller 2 x 2.5 mm ²
	Temperatur for kugletrykstest	75°C
	Forureningsgrad	2 (husholdningsbrug)
	Softwareklasse	A
	Regulatorstype	1 B
	Opbevaringstemperatur og betingelser	-25°C to 60°C, 90% RH non-condensing
	Drifttemperatur og betingelser	0°C to 35°C, 90% RH non-condensing
IP-klasse	21	
Beskyttelsesklasse	Klasse II - □	
Modstand mod spændingsstigning	Overspændingskategori III	
Dimension (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i væg :22mm)	
Vægt	203 g	
Batteri back-up tid	1 time	
Overholdelse af standard:		
Radioudstyringsdirektiver		
• LVD 60730-1, -2-7 and -2-9		
• EMC EN 301 489 -1 and -17		
• RF EN 300328		
Godkendelser:		

DEVIreg™ Room

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produkt navn	Type	Rabatkode
140F1161	5703466250389	72 24 215 182	DEVIreg™ Room	Eco Design rumtermostat programmerbar m. NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m føler	26

App:



Tilbehør

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Rabatkode
140F1091	5703466209301	72 24 215 441	Føler 3 m, 15 kOhm, Santropene	Ledningsføler, 2x0,75 mm ² , NTC 15 kOhm at 25 °C, Ø5x18 mm, sort Santropene (TPV), IP 67	30
140F1098	5703466210734	72 24 215 483	Temperaturføler 10 m NTC 15k Santropene		30
19121445	5703466115015	72 24 215 496	Temperaturføler 40 m, 15 kOhm, Santropene		30
189B9139	5703466213780	72 39 106 163	DEVI Udvendig underlag (EURO)	86x86x40mm med skarpe hjørner, RAL9016	15

Tilslutning

