



DEVIreg™ Basic

DEVIreg™ Basic er en intuitiv programmerbar timer-termostat til styring af gulvtemperatur. Den er i overensstemmelse med Eco design Lot 20 og anvendes til elektrisk gulvvarme. Termostaten er kun beregnet til fast installation. På grund af det specialdesignede 2-delt konstruktion passer den til en bred vifte af rammer i 55 mm x 55 mm. Termostaten har en drejeknap til manuel temperaturindstilling, funktionsaktivering og intuitiv kontrol via App.

DEVIreg™ Basic er hurtig og intuitiv at konfigurere ved hjælp af guiden i DEVI Control App'en. Termostaten indeholder et energispareprogram, der sikrer den ønskede temperatur, på det rigtige tidspunkt og reducerer derved varmeomkostningerne.

Fordele:	Type	Værdi
<ul style="list-style-type: none"> Eco design kompatibel med Lot 20 Klar til brug Bluetooth termostat Opsætningsguide i App Passer til 55x55 rammetyper 7 dage m. 3 perioder timer Overvågning af følerfejl Adaptive PWM styring Pre-varme funktion Multisproget App Lys indikatorer Hurtig udskiftningssystem Testet design <p>Overholdelse af standard:</p> <p>Radioudstyringsdirektiver</p> <ul style="list-style-type: none"> LVD 60730-1, -2-7 and -2-9 EMC EN 301 489 -1 and -17 RF EN 300328 <p>Godkendelser:</p>	Nominal spænding	220 V- 240V~ 50/60 Hz
	Energiforbrug ved standby, maks.	0,2 W
	Relæ:	
	Ohmsk belastning	16A / 3680W @ 230V
	Induktiv belastning	Cos Φ = 0.3 max. 1A
	Følertype	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m. (default)
	Regulering	PWM - impulsbreddemodulering
	Frostsikring	4°C - 14°C (standard 5°C)
	Temperaturområde	5°C to 35°C (45°C gulvtemperatur v. break out)
	Maks. kabelspecifikation	Maks: 1 x 4 mm ² eller 2 x 2.5 mm ²
	Temperatur for kugletrykstest	75°C
	Forureningsgrad	2 (husholdningsbrug)
	Softwareklasse	A
	Regulatorstype	1 B
	Opbevaringstemperatur og betingelser	-25°C to 60°C, 90% RH non-condensing
Drifttemperatur og betingelser	0°C to 35°C, 90% RH non-condensing	
IP-klasse	21	
Beskyttelsesklasse	Klasse II - □	
Modstand mod spændingsstigning	Overspændingskategori III	
Dimension (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i væg: 22mm)	
Vægt	194 g	

DEVIreg™ Basic

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produktnavn	Type	Rabatkode
140F1160	5703466250372	72 24 215 179	DEVIreg™ Basic	Eco Design rumtermostat programmerbar m. NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m føler	26

App:



Tilbehør

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Rabatkode
140F1091	5703466209301	72 24 215 441	Føler 3 m, 15 kOhm, Santropene	Ledningsføler, 2x0,75 mm ² , NTC 15 kOhm at 25 °C, Ø5x18 mm, sort Santropene (TPV), IP 67	30
140F1098	5703466210734	72 24 215 483	Temperaturføler 10 m NTC 15k Santropene		30
19121445	5703466115015	72 24 215 496	Temperaturføler 40 m, 15 kOhm, Santropene		30
189B9139	5703466213780	72 39 106 163	DEVI Udvendig underlag (EURO)	86x86x40mm med skarpe hjørner, RAL9016	15

Tilslutning

