




DEVIreg™ Basic

DEVIreg™ Basic on intuitiivinen ja ohjelmoitava ajastimella varustettu lattiatermostaatti. Sitä käytetään sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. Ecodesign (Lot 20) direktiivin mukainen. Termostaatti on tarkoitettu vain kiinteään asennukseen. 2-osaisen rakenteen ansiosta se sopii monenlaisiin 55 mm x 55 mm kehyksiin. Termostaatin käyttöönotto tehdään ilmaisen sovelluksen avulla. Sovellus on ladattavissa Apple storesta tai Google Play -kaupasta. Bluetooth -yhteys mahdollistaa termostaatin käytön sovelluksen avulla. Termostaatissa on myös valitsin lämpötilan manuaalista säätöä.

DEVIreg™ Basic termostaatissa on useita energiansäästöominaisuuksia mm.

lämmityksen aikataulutus ja esilämmitys. Termostaatti varmistaa halutun lämpötilan oikeaan aikaan ja auttaa alentamaan lämmityskustannuksia.

Etuja:	Tyypä	Arvo
<p>Etuja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecodesign mukainen (Lot 20) • Käyttövalmis • Bluetooth -yhteys • Sovelluksen sis. opastus • Yhteensop. kehykset 55x55 • Ajastin: 7 pvää, 3 jaksoa • Anturivian valvonta • Mukautuva PWM säätö • Esilämmitys • Monikielinen sovellus • Merkkivalot <p>Standardit:</p> <p>Radio Equipment Directive</p> <ul style="list-style-type: none"> • LVD 60730-1, -2-7 and -2-9 • EMC EN 301 489 -1 and -17 • RF EN 300328 <p>Vaatimustenmukaisuudet:</p> 	Käyttöjännite	220 V- 240V~ 50/60 Hz
	Valmiustilan virrankulutus, maks.	0,2 W
	Rele:	
	Resistiivinen kuorma	16A / 3680W @ 230V
	Induktiivinen kuorma	Cos Φ = 0.3 maks.1A
	Tuntoelin	NTC 15 k Ω @ 25°C, 3 m. (oletus)
	Asetus	PWM - pulssileveysmodulaatio
	Jäätymissuojaus	4°C - 14°C (oletus 5°C)
	Lämpötilaraja	5°C - 35°C (45°C murtamalla sinetti, lattia)
	Kaapelin tekniset tiedot	Maks: 1 x 4 mm ² or 2 x 2.5 mm ²
	Kuulapaineen testilämpötila	75°C
	Likaantumisasaste	2 (kotitalouskäyttö)
	Ohjelmistoluokka	A
	Ohjaintyyppi	1 B
	Varastointilämpötila ja olosuhteet	-25°C - 60°C, 90% suht.kosteus ei tiivisty
	Käyttölämpötila ja olosuhteet	0°C - 35°C, 90% suht.kosteus ei tiivisty
	IP -luokka	21
	Suojausluokka	Luokka II - \square
	Suojaus jännitepiikkejä vastaan	Ylijänniteluokka III
Mitat (K/L/S):	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (seinän sis. syvyys: 22mm)	
Paino, netto	194 g	

DEVIreg™ Basic

Tuotenro	Nimi	Kuvaus	EAN nro
140F1160	DEVIreg™ Basic	Ohjelmoitava Ecodesign termostaatti, NTC 15 k Ω @ 25°C, 3 m anturi	5703466250372



App:

Lisätarvikkeet

Tuotenumero	Nimi	Kuvaus	EAN nro
140F1091	Anturi 3 m, 15 kOhm, Santropene	Langallinen anturi, 2x0,75 mm ² , NTC 15 kOhm @ 25 °C, Ø5x18 mm, musta Santropene (TPV), IP 67	5703466209301
140F1098	Lämpötila-anturi 10 m NTC 15k Santropene		5703466210734
19121445	Anturikaapeli 40 m, 15 kOhm, Santropene		5703466115015

Kytentäkaavio

