

Технічний опис

Датчик температури AKS 12



Датчик температури Pt 1000.
Датчик використовується для фіксації та реєстрації температури в поєднанні з контролерами ЕКС в наступних застосуваннях:

- Холодопостачання
- Кондиціонування
- Опалення

Датчик відповідає вимогам допуску згідно EN 60751, клас В.


Особливості

- Діапазон температур -40 – 100 °C
- Датчики відповідають вимогам допуску згідно EN 60751, клас В

Технічна інформація

Номинальний опір	1000 Ом при 0 °C
Точність вимірювання	клас B
Темп. діапазон	-40 – 100 °C
Матеріал кабелю	ПВХ, 2 x 0,22 мм ²
Матеріал датчику	18/8 нержавіюча сталь
Постійна часу	15 секунд
Корпус	IP67
AMP-Plug (лише для окремих позицій)	AMP ital mod 2, Корпус 280358-0 Обтисковий контакт 280708-2

R [Ом]	Темп. [°C]	Темп. [°F]
1117	30	86
1078	20	68
1039	10	50
1000	0	32
961	-10	14
922	-20	-4
882	-30	-22



Замовлення

Тип	Кабель	Кількість в упаковці	Код №
АКС 12	1,5 м	1	084N0036
		30	084N0035
	3,5 м	30	084N0039
	5,5 м	30	084N0038
		1	084N0046
	5,5 м з AMP-Plug	30	084N0037
		1	084N0045
8,5 м	30	084N0041	