

Tehniline andmeleht

Mikroplaat-soojusvaheti (MPHE): XB59

Kirjeldus



Mikroplaat-soojusvahetid – Danfossi revolutsiooniline tehnoloogia

Tänu ainulaadsele plaadimustrile võimaldavad mikroplaat-soojusvahetid tõhusamat soojusülekannet kui mistahes varasemad soojusvahetid.

Eelised

- Energia ja kulusääst
- Parem soojusülekanne
- Väiksem rõhukadu
- Paindlikum ehitus
- Pikem tööiga

Lisateave

store.danfoss.com

XB59 on vasega joodetud soojusvaheti, mis on ette nähtud ja välja töötatud kaugkütte- ja kaugjahutusvõrkude ning muude kütterakenduste jaoks.

Heakskiit

Surveseadmete direktiiv (PED).

Tellimine

Soojusvaheti XB59M-1

Joonis	Plaatide arv, n	Tootekood
	30	004B1920
	36	004B1921
	40	004B1922
	50	004B1923
	60	004B1932
	70	004B1933
	80	004B1934
	90	004B1936
	100	004B1937
	110	004B1938
	120	004B1939
	140	004B1940
	160	004B1941
	180	004B1942
	200	004B1943

Lisavarustus — montaažitugi XB59

Joonis	Tootekood
	004B1245

Lisavarustus — isolatsioon

Tüübid (plaatide arv)	Tootekood
30-50	079G1671
51-100	079G1672
101-140	079G1673
141-200	079G1674

Lisavarustus — liitmikud

Joodetavad	Tootekood *
28 mm torud	004B2910
35 mm torud	004B2911
42 mm torud	004B2912

Keevitatavad	Tootekood *
DN 32	004B2907
DN 40	004B2908
DN 50	004B2909

* Komplektis 2 tk

Tehniline andmeleht

Mikroplaat-soojustaheti (MPHE): XB59

Tehnilised andmed

Soojustaheti XB59

Suurim töö rõhk	bar	25
Min / maks temperatuur	°C	-10/180
Soojustaheti	Kaugküte: ringlusvesi / vesi-glükool kuni 50%. DC: etüleeni-, propüleeniglükooli ja vee segu, etanooli ja vee segu jm sobivad soojustahetitevedeliku (Võtke ühendust Danfossi müügiesindajaga).	
Plaatide lainestus	M	
Maht/kanal	l	0,156
Ühendused	mm	G 2 x 52 (DIN ISO 228/1)
Kaal	kg	6 + 0.26 x NoP
Materjalid		
Plaadi materjal	Roostevaba teras, materjal nr 1.4404	
Joodise materjal	Vask	

Isolatsioon

Tüüp	Polüstüreenkattega polüuretaankest		
Seina paksus	mm	20	
Soojustahetivus λ	W/mK	0,032	
Maks temperatuur	püsiv	°C	110
	lühiajaline		130

Märkus

Üksikasjalikumad teavet isolatsiooni kohta saate Danfossi müügiesindusest.

Mõõtmed

Tootekood	Plaatide arv, n	Välismõõdud		
		Laius	Kõrgus	Sügavus
079G1671	30-50	247	662	192
079G1672	51-100	252	662	279
079G1673	101-140	257	662	349
079G1674	141-200	264	662	454

Danfoss AS

Climate Solutions • danfoss.ee • +372 659 3300 • klienditeenindus.ee@danfoss.com

Mistahes teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, teave toote valimise, selle rakendamise või kasutamise, toote kujunduse, kaalu, mõõtmete, võimsuse kohta või mistahes muud tehnilised andmed toote kasutusjuhendites, kataloogide kirjeldustes, reklaamides jms, olenemata sellest, kas need on tehtud kättesaadavaks kirjalikult, suuliselt, elektrooniliselt, veebis või allalaadimise kaudu, on informatiivse tähendusega ja on siduvad ainult sellisel juhul ja määral, mis on selgesõnaliselt toodud hinnapakumises või tellimuse kinnituses. Danfoss ei vastuta võimalike esinevate vigade eest kataloogides, reklaamprospektides, videotes ja muudes materjalides.

Danfoss jätab endale õiguse ette teatamata teha toodetes muudatusi. See kehtib ka tellitud, kuid mitte veel tarnitud toodetele, eeldusel, et muudatusi saab teha ilma toote vormi, sobivust ja funktsiooni muutmata.

Kõik selles materjalis esinevad kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Danfoss A/S või Danfossi kontserni ettevõtetele. Danfoss ja Danfossi logotüüp on ettevõtte Danfoss A/S kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.