





## ECtemp 610 (EFET 610)

ECtemp 610 este un termostat electronic, adecvat pentru utilizarea în mai multe scopuri diferite legate atât de aplicațiile de interior, cât și de cele de exterior. Este dotat cu un comutator bipolar și un senzor de podea pentru a măsura și controla temperatura dorită.

Termostatul montat pe perete este dotat cu un buton pentru reglarea setării de temperatură cu o scară de la -10 °C la +50 °C și cu un indicator LED care afișează perioadele de staționare (lumină verde) și perioadele de încălzire (lumină roșie).

### Specificații tehnice:

<b>Beneficii</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Senzor de podea inclus</b></li> <li>• <b>Comutator ON/OFF</b></li> <li>• <b>Borne pentru conexiune NO/NC (normal deschisă/normal închisă)</b></li> <li>• <b>Indicator LED ON/OFF</b></li> <li>• <b>Se montează direct pe perete etc.</b></li> <li>• <b>Consum redus de energie</b></li> <li>• <b>Garanție 2 ani</b></li> </ul> <b>Certificări</b>  <b>Conformitatea cu standardele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECtemp 610 respectă cerințele standardului EN/IEC 60730</b></li> </ul>	Tensiune de funcționare	220 V - 240 V~ 50/60 Hz
	Consum electric în standby	max. 0,93 W
	Releu:	
	Sarcină rezistivă	Max. 10 A/2300 W la 230 V
	Sarcină inductivă	Cos Φ = 0,3 max. 1 A
	Unitate de detecție	NTC 15 kOhm la 25 °C
	Histerezis	± 0,2 °C
	Temperatură ambientă	Între -30 °C și +55 °C
	Interval de temperatură	Între -10 °C și +50 °C
	Specificație cablu max.	1 x 4 mm <sup>2</sup> sau 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	Temperatură la proba cu bilă	75 °C
	Grad de poluare	2 (utilizare casnică)
	Tip controler	1 C
	Temperatură de depozitare	Între -20 °C și +65 °C
	Clasă IP	IP 44
	Clasă de protecție	Clasa II - 
Dimensiuni (Î/L/A)	100 mm x 69,5 mm x 45 mm	
Greutate	165 g	

### Tipuri

Nr. produs	Nume produs	Tip	Nr. EAN
088L0448	<b>ECtemp 610</b>	Cu senzori de cameră și de podea	5703466130384

**IMPORTANT:** Când termostatul este utilizat pentru a controla un element al încălzirii în podea dintr-o podea din lemn sau dintr-un material asemănător, utilizați întotdeauna un senzor de podea și nu setați niciodată temperatura podelei la peste 35 °C.