

Fișă tehnică

Termostat de cameră wireless Danfoss Icon™

Descriere



Cu termostatul wireless Danfoss Icon™ aveți libertatea de a amplasa termostatul fără a ține cont de cablurile din perete. Datorită designului minimalist termostatul trece neobservat și se integrează în spațiul înconjurător, atunci când ecranul nu este activ.


Termostatele wireless Danfoss Icon™ prezintă următoarele caracteristici:

- interfață de utilizare cu ecran tactil;
- senzor infraroșu pentru pardoseală (numai pentru versiunea IR);
- plastic rezistent la UV pentru a reduce îngălbenirea în timp;
- limite de temperatură (între 5 °C și 35 °C);
- posibilitate de deselectare a răcirii pentru anumite camere;
- sursă dublă de căldură (de exemplu, radiator și încălzire în podea în aceeași cameră).


Comanda

Produs	Cod produs
Termostatul de cameră Danfoss Icon™, ecran wireless pe perete	088U1081
Termostat de cameră Danfoss Icon™, wireless, cu senzor infraroșu, pe perete	088U1082

Date tehnice

Obiectivul controlului	Termostat de cameră pentru controlul temperaturii camerei
Interval de temperatură ambiantă, utilizare continuă	Între 0 °C și +40 °C
Frecvență	868,4 – 869,85 MHz
Putere transmisie	< 2,5 mW
Carcasă (clasa IP)	IP 21
Tensiune de alimentare	2 baterii alcaline 1,5 V AA
Conformitate declarată conform următoarelor directive	RED, RoHS, DEEE
Clasă de protecție	Clasa III
Tip	Termostat electronic cu interfață de utilizare cu ecran tactil
Interfață de utilizare	Afișaj cu ecran tactil capacitiv și strălucitor
Tip ecran	Hibrid: un singur LED roșu și segment particularizat
Caracteristici ecran	Se închide după 10 secunde fără interacțiune
Temperatură ambiantă, depozitare	Între -20 °C și +65 °C
Controler, tip	Modulație reglabilă în lățime a impulsurilor
Material carcasă	Părțile albe: PC ASA Părțile gri: PC, 10% sticlă
Clasa ErP	 (2%)
Omologare	CE, RohS, DEEE
Culoare	Alb RAL9010/Gri închis RAL7024
Durată de viață a bateriei	2 ani
Rază de transmisie	Până la 30 m

Desene



Termostat de cameră wireless Danfoss Icon™

S.C. Danfoss SRL • Sos. Oltenitei 208 • RO-077160, Popești-Leordeni, jud. Ilfov • Romania
Danfoss Încălzire • heating.danfoss.ro • +40 031 2222 101 • E-mail: danfoss.ro@danfoss.com
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J23/1052/2009 • C.U.I.: RO8127710

Danfoss nu își asumă nicio responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broșuri și alte materiale tipărite. Danfoss își rezervă dreptul de a modifica produsele fără nicio notificare. Aceasta se aplică, de asemenea, produselor care au fost deja comandate. Toate mărcile comerciale din acest material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss și logoul Danfoss sunt mărci comerciale înregistrate ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.