

Tehniskais apraksts

Bezvadu istabas termostats Danfoss *Icon*™

Apraksts



Bezvadu termostats Danfoss *Icon*™ piedāvā brīvi izvēlēties montāžas vietu bez nepieciešamības instalēt papildu vadus sienā. Pateicoties dizaina minimālismam, termostats harmoniski iederas jebkurā interjerā un ir praktiski nepamanāms, kad displejs nav aktīvs.


Termostatu Danfoss *Icon*™ funkcionālās īpatnības:

- Sensoru interfeiss
- Infrasarkanais grīdas sensors (tikai IS versijā)
- Pret ultravioletajiem stariem noturīgā plastmasa laika gaitā nedzeltē
- Temperatūras ierobežojums (no 5 °C līdz 35 °C)
- Iespējas atslēgt dzesēšanu konkrētai telpai
- Iespēja vadīt divas dažādas apkures ierīces (piemēram, apkures radiatori un siltā grīda vienā telpā)


Informācija pasūtījumam

Izstrādājums	Kods
Istabas termostats Danfoss <i>Icon</i> ™, bezvadu, ar displeju, pieliekams	088U1081
Istabas termostats Danfoss <i>Icon</i> ™, bezvadu, ar infrasarkanu sensoru, pieliekams	088U1082

Tehniskie parametri

Uzdevums	Istabas termostats temperatūras regulēšanai telpās
Apkārtējās vides temperatūra, nepārtraukta izmantošana	No 0 °C līdz 40 °C
Frekvence	868,4-869,85 MHz
Raidītāja signāla jauda	< 2,5 mW
Aizsardzības klase IP	IP 21
Strāvas spriegums	2 sārma baterijas AA, 1,5 V
Atbilstība šādu direktīvu prasībām	RED, RoHS, WEEE
Aizsardzības klase	III klase
Tips	Elektroniskais termostats ar skārienjutīgu saskarni
Lietotāja saskarne	Kapacitatīvs skārienjutīgs displejs ar apgaismojumu
Displeja tips	Hibrīda: atsevišķas sarkanās gaismas diodes un segmenti
Displeja funkcijas	Atslēdzas pēc 10 sek., ja to neizmanto
Apkārtējās vides temperatūra uzglabājot	No -20 °C līdz +65 °C
Kontroliera tips	Regulējams ar impulsu platuma modulāciju
Korpusa materiāls	Baltas detaļas: PC ASA Pelēkas detaļas: PC, 10% stikls
ErP klase	 (2%)
Sertifikācija	CE, RohS, WEEE
Krāsa	Balts RAL9010 / Tumšpelēka RAL7024
Bateriju kalpošanas laiks	2 gadi
Signāla pārraides tālums	Līdz 30 m

Rasējumi



Danfoss Icon™ Bezvadu termostats

Danfoss SIA

Apkures segments • siltums.danfoss.com • +371 67 339 166 • E-pasts: klientuserviss.lv@danfoss.com

Danfoss neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām katalogos, brošūrās un citos drukātajos dokumentos. Danfoss patur tiesības izmainīt savu produkciju bez brīdinājuma. Tas attiecas arī uz jau pasūtītu produkciju ar piezīmi, ka šīs pārmaiņas var tikt veiktas, bez sekojošām izmaiņām, kurām būtu jābūt uzrādītām specifikācijās, par kurām ir iepriekšēja vienošanās. Danfoss un visi Danfoss logotipi ir Danfoss A/S preču zīmes. Visas tiesības rezervētas.