

Ficha Técnica

Telemando

IKORE Transmisor

El IKORE es un telemando altamente personalizable que cuenta con diferentes características y accesorios. Estos telemandos están preparados para ayudar al operario con un diseño ergonómico que permite trabajar de una manera segura y eficiente.

Características

- Pulsador de dos pasos de alta sensibilidad
- Radio con comunicación a 2.4 GHz
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- Selección de polipasto

Beneficios

- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- Ergonomía mejorada

Aplicaciones asociadas

- Elevación industrial y automatización



La literatura técnica completa está en línea en www.danfoss.com

**Especificaciones técnicas**

Transmisor	Ikore
Función de Stop	Cat. 3 - PLe EN12849-1 y SIL 3 IEC 61508 / IEC 62061
Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Sistema Anti condensación	N/A
Banda de Frecuencia	2.4 GHz
Mecanismos Principales (Nº máx.)	Pulsador (7)
EEPROM Extraíble	Externa
Tipo de Batería	Pilas 4 AAA
Autonomía	>80hr (100% duty cycle)
Temperatura de Trabajo	-20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F)
Peso (batería incluida)	315 gramos
Tipo de Sujeción	Tira Elástica / Bandolera
Display	N/A
Conexión Cable	N/A
Limitador de Alcance	N/A
Receptores asociados	R11