

DEVIreg™ Basic



DEVIreg™ Basic је интуитиван програмабилни термостат са тајмером,

за контролу температуре пода, у складу са Еко дизајном Лот 20, који се користи за контролу електричних подних грејача. Термостат је дизајниран само за фиксну инсталацију. Због посебно дизајниране дводелне конструкције уклапа се у широк спектар оквира од 55 мм к 55 мм. Термостат има тачкић за ручно подешавање температуре, омогућавање функција и интуитивну контролу.

DEVIreg™ Basic је брз и интуитиван за подешавање помоћу чаробњака у апликацији. Има програм за уштеду енергије - укључујући оптималну контролу покретања (предгревања) која обезбеђује жељену температуру у тачно време и на тај начин значајно смањује трошкове грејања.

Предности:

- У складу са еколошким дизајном Lot 20
- Ради ван кутије
- Блуеуотх термостат
- У чаробњаку за подешавање апликације
- Одговара више рамова 55x55
- 7 дана, 3 периода програмабилна
- Праћење кvara сензора
- Адаптивна PWM контрола
- Пре-Хеатинг
- Вишејезична апликација
- Сјај кроз индикаторе
- Систем брзе размене
- Тестиран најбољи дизајн у класи

Усклађеност са стандардима:

Директива о радио опреми

- LVD 60730-1, -2-7 and -2-9
- EMC EN 301 489 -1 and -17
- RF EN 300328

Симболи усклађености:



Тип	Валуге
Називни напон	220 - 240 V, 50/60 Hz
Потрошња енергије у стању приправности, макс	0,2 W
Релеј: Отпорно оптерећење Индуктивно оптерећење	16 A / 3680 B @ 230 V Cos Φ = 0,3 макс. 1 A
Компатибилни сензори	НТЦ 15 кΩ @ 25 °Ц, 3 м. (подразумевано)
Регулатива	PWM - Pulse Width Modulation
Заштита од смрзавања	4 °C - 14 °C (подразумевано 5 °C)
Температурни опсег	5 °C до 35 °C (45 °C са избијањем) (под)
Спецификација кабла за термине конектора	Макс.: 1 к 4 мм² или 2 к 2,5 мм²
Тест притиска лопте	75 °C
Степен загађења	2 (домаћа употреба)
Класа софтвера	A
Тип контролера	1 В
Температура и услови складиштења	-25 °C до 60 °C, 90% RH без кондензације
Радне температуре и услови	0 °C до 35 °C, 90% RH без кондензације
IP класа	21
Класа заштите	Класа II - □
Отпорност на пренапоне	Пренапонска категорија III
Димензије (В/Ш/Д):	85 мм x 85 мм x 20-24 мм (дубина у зиду: 22 мм)
Тежина, нето	194 g

Типови: DEVIreg™ Basic

Ставка бр.	Назив производа	Тип	ЕАН бр.
140F1160	DEVIreg™ Basic	Екодизајн програмабилни термостат са NTC 15 кΩ @ 25 °C, 3 м сензор у кутији	5703466250372



Апликација:

Прибор

Ставка бр.	Назив производа	Тип	ЕАН бр.
140F1091	Сензор 3 м, 15 кОм, Сантопрен	Жичани сензор, 2x0,75 мм ² , NTC 15 кОм на 25 °C, Ø5к18 мм, црни сантопрен (TPW), IP 67	5703466209301
140F1098	Сензор температуре 10 м НТЦ 15к Сантопрен		5703466210734
19121445	Сензорски кабл 40 м, 15 кОм, Сантопрен		5703466115015

Шема везе

