

Szerelési tartozékok

Tájékoztató

DEVI® 
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**





Tartozékok

Tájékoztató

Make it easy,
make it DEVI

Index

- 
- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Rögzítés a lefolyócsövekhez | 4 |
| 2. | Rögzítés tetőhöz és ereszcatornákhöz | 6 |
| 3. | Rögzítés | 8 |
| 4. | Rögzítés talaj- és betonszerkezetekhez | 9 |
| 5. | Szalagok / ragasztó | 11 |

1. Rögzítés a lefolyócsövekhez

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Art. nem. **19808185**
EAN-szám. **5703466240397**

Fém rögzítőszalag rezisztív fűtőkábelhez.

Szélesség	50 mm
Hosszúság	25 m
Rögzítési távolság	10 cm (az egyik oldalon)
Kábel C-C távolság	30-35 mm

Anyag Horganyzott acél

Minimális rendelési mennyiség 1 tekercs 25 m

Megfelelő termékek **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

DEVIfast™ Double SLC-hez RB 25m



Art. nem. **19808183**
EAN-szám. **5703466240380**

Fém rögzítőszalag önkorlátozó fűtőkábelekhöz.

Szélesség	65 mm
Hosszúság	25 m
Rögzítési távolság	15 cm (az egyik oldalon)
Kábel C-C távolság	40-45 mm (SLC)

Anyag Horganyzott acél

Minimális rendelési mennyiség 1 tekercs 25 m

Megfelelő termékek **DEVliceguard™ 18**

Kábelrögzítés csőbe függesztéshez



Art. nem. **19805258**
EAN-szám. **5703466003763**

Műanyag rögzítőelemek az ellenállásos fűtőkábel láncon történő rögzítéséhez

Méret	37 x 20 x 6 mm
Láncfurat mérete	8 mm
Csomagolás	1 zsák 25 db.
Minimális rendelési mennyiség	1 zsák 25 db.

Megfelelő termékek **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Entlastungsseil



Art. nem. **19406016**
EAN-szám. **5703435003022**

Cord a lefolyócsövekbe szerelt tehermentesítő klipsz rögzítéséhez

Méret	500 x 15 x 1 mm
Hosszra vágva	1 m
Minimális rendelési mennyiség	1 m

Megfelelő termékek **Könnyítő klipsz lefolyócsövekhez**

Hosszú lánc 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn



Art. nem. **19805241**
EAN-szám. **5703435003060**

Chain a lefolyócsövek lefelé történő rögzítéséhez - csőfüggesztés a lefolyócsövekben

Méret	Láncméret 4x8 mm, 25 m
Láncfurat mérete	8 mm
Hosszra vágva	1...25 m
Minimális rendelési mennyiség	1 m

Megfelelő termékek **DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™**

Traverz v 2 a



Art. nem. **19805449**
EAN-szám. **5703435003077**

Traverz a lánc és a zsinór rögzítéséhez a lefolyócsövek tetején

Méret	288 x 25 x 5 mm
Minimális rendelési mennyiség	1 db.

Megfelelő termékek **Hosszúkábeles lánc, Entlastungsseil**

Könnyítő klipsz lefolyócsövekhez



Art. nem. **19406008**
 EAN-szám. **5703435003015**

Tehermentesítő klipsz az ellenállásos fűtőkábel zsinórra történő rögzítéséhez

Méreték 50 x 10 x 10 mm

Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Megfelelő termékek **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Könnyítő klipsz egyszemélyes lefolyócsövekhez



Art. nem. **19406007**
 EAN-szám. **5703466154229**

Tehermentesítő klipsz az ellenállásos fűtőkábel zsinórra történő rögzítéséhez

Méreték 35 x 10 x 10 mm

Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Megfelelő termékek **DEVIsafe™, DEVIsnow™**



1. ábra

Leeresztőcsövek DEVIfast™ Double ellenállásos és önkorlátozó fűtőkábelekhöz.

2. Rögzítés tetőhöz és ereszcatornákhöz

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Art. nem. **19808185**
EAN-szám. **5703466240397**

Fém rögzítőszalag rezisztív fűtőkábelhez.

Szélesség	50 mm
Hosszúság	25 m
Rögzítési távolság	10 cm (az egyik oldalon)
Kábel C-C távolság	30-35 mm
Anyag	Horganyzott acél
Minimális rendelési mennyiség	1 tekercs 25 m
Megfelelő termékek	DEVIsafe™ DEVIsnow™

DEVIfast™ Double SLC-hez RB 25m



Art. nem. **19808183**
EAN-szám. **5703466240380**

Fém rögzítőszalag önkorlátozó fűtőkábelekhöz.

Szélesség	65 mm
Hosszúság	25 m
Rögzítési távolság	15 cm (az egyik oldalon)
Kábel C-C távolság	40-45 mm (SLC)
Anyag	Horganyzott acél
Minimális rendelési mennyiség	1 tekercs 25 m
Megfelelő termékek	DEVliceguard™ 18

DEVIfast™ Réz 25 m Dobozban



Art. nem. **19808238**
EAN-szám. **5703466214695**

A réz típus a fűtőkábelek rögzítésére és a megfelelő C-C távolság biztosítására szolgál.

Hosszúság	25 m
Szélesség	21 mm
Anyag	Réz.
Minimális rendelési mennyiség	25 m 1 dobozban
Kábel C-C rögzítés	25 mm-es darabonként
Megfelelő termékek	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVclip™ tetőhorog, szerelőkészlet



Art. nem. **19805192**
EAN-szám. **5703466134757**

A tetőszéleken rögzített fűtőkábelek rögzítő elemei

Tetőhorog	25 db.
Kábelcsík 7,6x203 mm, fekete	25 db.
Minimális rendelési mennyiség	1 zsák 25 db.
Megfelelő termékek	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18

DEVclip™ őrzőhorog Telepít. készlet



Art. nem. **19805193**
EAN-szám. **5703466145470**

A tetőszéleken rögzített fűtőkábelek rögzítő elemei

Bázis tető tartozékok	20 db.
Szögterő tartozékok	10 db.
Kábelcsík 7,6x203 mm, fekete	30 db.
Minimális rendelési mennyiség	1 zsák 20 + 10 +30 db.
Megfelelő termékek	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18


Tetőzsilip csuklóval




Art. nem. **140F1511**
EAN-szám. **5703466229897**

Rögzítőelemek az ereszcatornába rögzített ellenállásos fűtőkábelekhöz

Minimális rendelési mennyiség	1 zsák 25 db.
Megfelelő termékek	DEVIsafe™, DEVIsnow™

**2. ábra**

Tetőélek és ereszcatornák DEVIclip™ guardhook, Roof Gutter Clip, DEVIclip™ tetőhorog és DEVIfast™ Double.



3. Rögzítés

Heizbandhalter v2a 10 cm cc 10 cm cc 10 cm



Art. nem. **19805300**
EAN-szám. **5703466075104**

Fém rögzítőelemek a fűtőkábelek rögzítéséhez és a megfelelő C-C távolság biztosításához

Méreték 1000 mm x 30 mm

Kábel C-C rögzítés mindegyik 10 cm

Minimális rendelési mennyiség 1 db.

Megfelelő termékek **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Heizbandhalter v2a 15 cm cc 15 cm



Art. nem. **19805301**
EAN-szám. **5703466195789**

Fém rögzítőelemek a fűtőkábelek rögzítéséhez és a megfelelő C-C távolság biztosításához

Méreték 1000 mm x 30 mm

Kábel C-C rögzítés mindegyik 15 cm

Minimális rendelési mennyiség 1 db.

Megfelelő termékek **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Térkapocs önkorlátozó kábelekhez



Art. nem. **19805746**
EAN-szám. **5703435010501**

Méreték 300 x 30 x 1,5 mm

Anyag rozsdamentes acél AISI 304

Kábel C-C rögzítés 8 cm-es darabonként

Minimális rendelési mennyiség 1 db.

Megfelelő termékek **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Kábelkötegelő



Art. nem. **00109004**
EAN-szám. **5703466090282**

Kábelkötegelő a fűtőkábel rögzítéséhez a rögzítőelemekhez

Méreték 200 x 4,5 x 1,5 mm

Minimális rendelési mennyiség 1 zacskó 100 db.

Megfelelő termékek Minden típusú fűtőkábel

4. Rögzítés talaj- és betonszerkezetekhez

DEVclip™ C-C



Art. nem. **19805220**
EAN-szám. **5703466173213**

Műanyag rögzítőelemek a fűtőkábelek rögzítéséhez és a megfelelő C-C távolság biztosításához

Méret 500 x 46 x 10 mm

Kábel C-C rögzítés minden egyes 10 mm

Minimális rendelési mennyiség 20 db. zsákban.

Megfelelő termékek **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP™ Twisto



Art. nem. **19805236**
EAN-szám. **5703466172117**

6 mm-ig terjedő erősítőhálójával használható

Minimális rendelési mennyiség

Műanyag zacskó 1000 db.

Megfelelő termékek

DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™

DEVifast™ fém 5 m dobozban



Art. nem. **19808234**
EAN-szám. **5703466214671**

A fém típus fűtőkábelek rögzítésére és a megfelelő C-C távolság biztosítására szolgál.

Hosszúság 5 m

Szélesség 21 mm

Anyag Horganyzott cinkkel borított fém

Kábel C-C rögzítés 25 mm-es darabonként

Minimális rendelési mennyiség 1 doboz 5 m-rel

Megfelelő termékek **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIasphalt™, DEVIasphalt™**

DEVifast™ Metal 25 m dobozban



Art. nem. **19808236**
EAN-szám. **5703466214688**

A fém típus fűtőkábelek rögzítésére és a megfelelő C-C távolság biztosítására szolgál.

Hosszúság 25 m



Szélesség 21 mm

Anyag Horganyzott cinkkel borított fém

Kábel C-C rögzítés 25 mm-es darabonként

Minimális rendelési mennyiség 1 doboz 25 m-rel

Megfelelő termékek **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIasphalt™, DEVIasphalt™**



3. ábra

Betonszerelés DEVifast™ Metal és DEVICLIP™ Twisto betonhálójával.

4. Rögzítés talaj- és betonszerkezetekhez

Montagestege típus ms 5,6-6,5 mm - 25mm



Art. nem. **109030**
EAN-szám. **5703466134740**

Műanyag rögzítőelemek a fűtőkábelek rögzítéséhez és a megfelelő C-C távolság biztosításához

Méret	980 x 10 x 10 mm
Kábel C-C rögzítés	25 mm-es darabonként
Minimális rendelési mennyiség	1 db
Megfelelő termékek	DEVlbasic™

Montagestege típus ms 6,6-8,0 mm - 25mm



Art. nem. **19805266**
EAN-szám. **5703435009222**

Műanyag rögzítőelemek a fűtőkábelek rögzítéséhez és a megfelelő C-C távolság biztosításához

Méret	980 x 10 x 10 mm
Kábel C-C rögzítés	25 mm-es darabonként
Minimális rendelési mennyiség	1 db
Megfelelő termékek	DEVlflex™, DEVlsnow™, DEVlsafe™

Szintetikus köröm



Art. nem. **19805907**
EAN-szám. **5703466249536**

Szintetikus szög a fűtőszőnyeg aljzathoz való rögzítéséhez

Minimális rendelési mennyiség	1 doboz 40 db.
Megfelelő termékek	DEVlmat™, DEVlcomfort™, DEVlheat™

5. Szalagok / ragasztó

Akril bevonatú szövetszalag 15 mm x 50 m (Textilklebeband)



Art. nem. **19405877**
EAN-szám. **5703435002971**

Erős akrilbevonatú szövetszalag szinte minden alkalmazáshoz, nagy tapadással még érdes felületeken is, pl. kábelek betonra vagy csőre történő rögzítéséhez, vezetékek szigeteléséhez stb.

Méreték	15 mm x 50 m
Színes	szürke
Háttéranyag	akrilbevonatú szövet
Teljes vastagság	310 µm
Ragasztóanyag típusa	természetes gumi
Tapadás acélhoz	3.3 N/cm
Szakítószilárdság	100 N/cm
Hőmérsékleti ellenállás	130 °C (30 perc)
Minimális rendelési mennyiség	1 műanyag zacskó 50 m
Megfelelő termékek	Minden típusú fűtőkábel

Alumínium szalag 38 mm x 50 m



Art. nem. **19805076**
EAN-szám. **5703435003053**

Öntapadós, 2 színű figyelmeztető szöveggel, max. 160 °C

Méreték	38 mm x 50 m
Háttérkép	Alumínium fólia
Ragasztó	Vízbázisú akril
Béléstest	Monoszilikonizált papír
Tapadás/Acél	8 N/ 38 mm
Szakítószilárdság	57,5 N/ 38 mm
Teljes vastagság	60 µm
Minimális rendelési mennyiség	1 műanyag zacskó 50 m
Megfelelő termékek	Önkorlátozó fűtőkábelek

Alumínium szalag 25 mm x 25 m



Art. nem. **19805078**
EAN-szám. **5703466130469**

Öntapadós, 2 színű figyelmeztető szöveggel, max. 160 °C.

Méreték	25 mm x 25 m
Háttérkép	Alumínium fólia
Ragasztó	Vízbázisú akril
Béléstest	Monoszilikonizált papír
Tapadás/Acél	8 N/ 25 mm
Szakítószilárdság	57,5 N/ 25 mm
Teljes vastagság	60 µm
Minimális rendelési mennyiség	1 műanyag zacskó 25 m
Megfelelő termékek	Ellenállásos fűtőkábelek

Melegen olvadó ragasztópálcák



Art. nem. **18055351**
EAN-szám. **5703466114940**

Melegen olvadó ragasztópálcák az ellenállásos fűtőkábel padlóhoz történő rögzítéséhez

Méreték	170 x 250 x 20 mm
Minimális rendelési mennyiség	1 zsák 25 db.
Megfelelő termékek	Ellenállásos fűtőkábelek

Danfoss Kft

Váci út 91 • H-1139 Budapest • Magyarország

DEVI • devi.hu • +36 1 701 08 88 • ugyfelszolgalat@danfoss.com

Cégjegyzékszám: 01-09-362512 • Adószám: 10949339-2-41 • EU Adószám: HU10949339 • Statisztikai számjel: 10949339466911301

Minden információ – ideértve egyebek között a termék kiválasztására, alkalmazására vagy használatára, felépítésére, tömegére, méreteire, kapacitására és bármely egyéb műszaki adatára vonatkozó, a termékkézikönyvekben, katalógusok leírásaiban, hirdetésekben stb. található információt, legyen az írásos, szóban elhangzó, elektronikus, online vagy letöltéssel elérhető információ – tájékoztató jellegűnek tekintendő, és csak abban az esetben és mértékben kötelező erejű, amennyiben az ajánlat vagy a rendelés visszaigazolása kifejezetten hivatkozik rá. A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban, ismertetőkből, videókból és egyéb anyagokban előforduló esetleges hibákért.

A Danfoss fenntartja a jogot arra, hogy termékeit külön értesítés nélkül módosíthassa. Ez vonatkozik a már megrendelt, de még leszállítatlan termékekre is, feltéve, hogy a módosítás nem érinti a termék formáját, illeszkedését és funkcióját.

Az ebben az anyagban előforduló minden védjegy a Danfoss A/S vagy a Danfoss csoport vállalatainak tulajdona. A Danfoss és a Danfoss logó a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.