

DEVireg™ Touch



Le **DEVireg™ Touch** est un thermostat programmable intuitif utilisé pour contrôler les systèmes électriques de chauffage au sol. Le thermostat est conçu pour une installation fixe uniquement et, grâce à son assemblage spéciale en 2 parties, il s'adapte à une large gamme d'enjoleurs. Compatible avec un large gamme de sondes.

Le DEVireg™ Touch est rapide et intuitif à configurer à l'aide de l'assistant intégré. Il est doté d'un programme d'économie d'énergie, notamment d'une commande optimale de démarrage et d'arrêt, qui permet d'obtenir la température souhaitée au bon moment et de réduire ainsi les coûts de chauffage.

Avantages:

- Grand écran tactile de 2 pouces
- Assistant de configuration intégré
- Des fonctionnalités simples et intuitives
- Fonction PWM adaptative
- S'adapte à plusieurs enjoleurs.
- Compatible avec plusieurs sondes NTC du marché
- Configuration du code en option
- Dépannage en ligne facile

Conformité aux normes :

- EN/IEC 60730-1 (général)
- EN/IEC 60730-2-9 (thermostat)

Symboles de conformité :



Gamme	Valeur
Tension de fonctionnement	220 V- 240V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie en veille	maximum. 0,40 W
Relais: Charge résistive Charge inductive	16A / 3680W à 230V Cos Φ = 0,3 maximum. 1A
Unité de détection	NTC 15 kΩ à 25 °C, 3 m. (par défaut), NTC 10 kΩ à 25 °C, NTC 6,8 kΩ à 25 °C, NTC 33 kΩ à 25 °C, NTC 12 kΩ à 25 °C, CTN 47 kΩ à 25 °C
Régulation	PWM - Modulation de largeur d'impulsion
Température ambiante	0 °C à 30 °C
Protection contre le gel	5 °C à 9 °C (par défaut 5 °C)
Plage de réglage	5 °C à 35 °C (pièce) 5 °C à 35 °C (45 °C avec éclatement) (sol)
Température de stockage	-25 °C à 60 °C, 90 % HR sans condensation
Spécifications des câbles pour les bornes de connexion	Maximum : 1 x 4 mm² ou 2 x 2,5 mm²
Température d'essai de pression à la bille	75 °C
Degré de pollution	2 (usage domestique)
Type de contrôleur	1B
Classe de logiciel	A
Classe IP	21
Type ou nom de la batterie	Pile bouton au manganèse-lithium
classe de protection	Classe II - 
Dimensions (H/L/P)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (profondeur d'encastrement : 22 mm)
Poids	115 g

Gammes : DEVireg™ Touch




[Cliquez pour télécharger - Modèle BIM](#)

N ° d'article	Nom du produit	Type	Langue	Numéro EAN.
140F1065	DEVireg™ Touch - Blanc pur	Sans enjoleur RAL 9010	1	5703466215142
140F1064	DEVireg™ Touch - Blanc pur	Avec enjoleur design RAL 9010	1	5703466215135
140F1068	DEVireg™ Touch - Blanc pur	Avec enjoleur design RAL 9010	2	5703466225592
140F1071	DEVireg™ Touch - Blanc polaire	Avec enjoleur design RAL 9016	1	5703466225615
140F1069	DEVireg™ Touch - Noir pur	Avec enjoleur design RAL 9005	1	5703466225608
140F1078	DEVireg™ Touch - Ivoire	Avec enjoleur design RAL 1013	1	5703466235492
140F1067	Cadre pour DEVireg™ Touch - Blanc pur	Avec enjoleur design RAL 9010		5703466221983

1 - Contient des langues : Bulgare, Tchèque, Danois, Anglais, Estonien, Finlandais, Français, Allemand, Letton, Lituanien, Norvégien, Polonais, Roumain, russe, Slovène, Slovaque, Suédois, Ukrainien.

2 - Langues disponibles : chinois, croate, néerlandais, anglais, hongrois, portugais, serbe, espagnol, turc.

Schéma de connexion**Blanc polaire****Noir pur****Ivoire****Blanc pur**