


Suojaa järjestelmäsi hyväksytyllä magneettiventtiileillä

Magneettiventtiilit tekevät nesteiden ohjauksesta ja säätelystä helppoa.



Magneettiventtiilivalikoima

ja ominaisuudet



		EV210 BW (1,5 - 6)	EV220B (6-22)	EV221BW (10-22)	EV250B (10-22)	EV250BW (10-22)		EV220B (15-50)	EV220BW (15-50)	EV220B (65-100)	EV228BW (15-50)	EV220S (10 - 50)	EV225B (6-25)	EV260B (6-20)
Väliaine	Juomavesi	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
	Vesi		✓		✓			✓		✓		✓		✓
	Höyry												✓	
	Ilma		✓		✓			✓				✓		
	Öljy		✓		✓			✓				✓		
Ominaisuudet	Järjestelmä	Kiinni ja tyhjennys	Auki	Auki	Kiinni ja tyhjennys	Kiinni ja tyhjennys		Auki	Auki	Auki	Auki	Auki	Auki	Auki
	Liitântä	G1/8" - G3/8"	G1/4" - G1"	G3/8" - G1"	G3/8" - G1"	G3/8" - G1"		G½" - G2"	G½" - G2"	Fl. 2½", 3", 4"	G½" - G2"	G1/4" - G2"	G1/4" - G1"	G1/4" - G3/4"
	Kapasiteetti Kv (m3/h)	0,08–0,7	0,7–6	1,5–6	2,5–7	2,5–7		4,0–40	4,0–40	50–130	4,0–40	1,6–32	0,9–6	0,8–5
	Toiminto	NC tai NO	NC tai NO	NC tai NO	NC tai NO	NC tai NO		NC tai NO	NC tai NO	NC	UN-lukitus	NC tai NO	NC	NC
	Painealue (bar)	0–10	0,1–20	0,1–10	0–10	0–10		0,3–16	0,3–10	0,25–10	0,3–10	0,2–10	0,2–10	0,5–10
	Väliaineen lämpötila (C)	-30 - 90	-30 - 100	-30 - 90	-30 - 140	-30 - 90		-30 - 140	-30 - 90	-25 - 90	-30 - 70	-30 - 100	-10 - 185	-10 - 80
Juomavesihyväksynät	WRAS			✓		✓			✓		✓	✓		
	RISE	✓		✓		✓			✓		✓			
	SINTEF	✓		✓		✓			✓		✓			
	ACS	✓		✓		✓			✓		✓			
	PZH	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	UBA-Leitline	✓		✓		✓			✓		✓			
Tiivistemateriaali	EPDM	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	FKM		✓		✓			✓				✓		✓
	PTFE												✓	
Venttiilin runko	Messinki		✓					✓				✓		✓
	DZR-messinki		✓		✓			✓					✓	
	DZR ECO -messinki	✓		✓		✓			✓		✓			
	SS							✓	✓		✓			
	Valurauta									✓				

ECO-messinki: Juomavesihyväksytty ratkaisu

Lyijypitoisuuden rajoitukset juomavesisovelluksissa ovat kasvava haaste.

Danfoss ECO Brass -sarja varmistaa, että sinä ja asiakkaasi saatte nauttia uudesta puhtauden standardista. Kansanterveyden suojeleminen on avainasemassa kaikilla asuinalueilla, ja ensisijainen painopiste on julkisen vesihuollon saastumisen ehkäiseminen. Siksi jokaisella vesijärjestelmän komponentilla on oltava oikeat hyväksynnät ja niiden on täytettävä tiukat lakisääteiset vaatimukset.



Danfossilla on hyväksytty tuotevalikoima juuri sinulle.

ECO-messinki ei sisällä myrkyllisiä lisäaineita, kuten lyijyä tai nikkeliä. Lisäksi sen korroosionkestävyys on parempi kuin perinteisellä messingillä.

- WRAS-sertifioitu — testannut NSF International, Wales
- RISE-sertifioitu — voimassa Tanskassa ja Ruotsissa. Tarkastanut ja auditoinut Dansk Teknologisk Institut
- SINTEF-sertifioitu — voimassa Norjassa. Tarkastanut ja auditoinut Dansk Teknologisk Institut
- Carso-sertifioitu ACS-ohjeiden (Circulaire 2002/571) mukaisesti. Voimassa Ranskassa.
- Hygieniasertifikaatti B-BK-60210-1275/19. Myöntänyt Puolan kansanterveyslaitos (PZH). Voimassa Puolassa.
- Magneettiventtiileitä ei ole mahdollista sertifioida DVGW:n toimesta, mutta voimme ilmoittaa, että tuotteet täyttävät Saksan hygieniasäädökset.

Oy Danfoss Ab,
Climate Solutions · +358 753 251 100 · asiakaspalvelu.fi@danfoss.com · danfoss.fi

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other technical data in product manuals, catalogues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product. All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.