

Uzstādīšanas rokasgrāmata

Danfoss Link™ Room Sensor



Īsā pamācība

Danfoss Link™ RS ir ar bateriju darbināma **telpas ierīce**. Tā mēra telpas gaisa temperatūru un ļauj regulēt apsildi.



IP21



Danfoss Link™ RS nedrīkst pakļaut tiešai saules gaismai.



Uzstādīšanas augstums ir 80–150 cm



Maksimālais uzstādīšanas attālums no living connect® ir 5–6 m.



Uzstādiet vismaz 50 cm attālumā no logiem/durvīm, kas tiks izmantoti telpas vēdināšanai.



Apgrieziet ierīci otrādi.



Lai noņemtu aizmugurējo paneli, viegli ar īkšķiem piespiediet to un bidiet lejup.



Piestipriniet aizmugurējo paneli pie sienas.



Uzstādiet ierīces priekšējo daļu, uzbidot uz aizmugurējā paneļa.









Nav iespējams mainīt iestatījumus, bloķēta



Danfoss Link™ RS savienošanu ar sistēmu nodrošina Danfoss Link™ CC. Papildu informācijai skatīt atsevišķu instrukciju rokasgrāmatu.



Displeja rādījumi	
	Gaisa temperatūra
	Grīdas temperatūra
Īslaicīgi mirgojoša zaļa gaismiņa	Nav savienojuma ar tīklu
Ātri mirgojoša zaļa gaismiņa	Notiek savienošanās ar tīklu
Mirgo sarkana gaismiņa + simbols  redzams 5 sekundes	Savienošanās ar tīklu neizdevās
Redzams simbols 	Notiek savienojuma pārbaude
Mirgo sarkana gaismiņa + simbols  redzams 5 sekundes	Savienojuma pārbaude neizdevās
Redzams simbols  + ik pēc 2,5 min iedegas sarkana gaismas diode	Zems baterijas uzlādes līmenis
Redzams simbols  + ik pēc 30 sekundēm iedegas sarkana gaismas diode	Baterija gandrīz izlādējusies
E5	Grīdas sensora īsslēgums
E6	Nav grīdas sensora signāla
Redzams simbols 	Danfoss Link™ CC liedz mainīt iestatījumus
Mirgo simbols 	Danfoss Link™ CC ierobežo piekļuvi iestatījumiem

Tehniskās specifikācijas	
Baterijas	Sārnu 2 x AA, 1,5 V
Baterijas kalpošanas laiks	4–5 gadi
Aizmugures gaismojums	Zaļas gaismas diodes
Gaisa temperatūra	No 0 līdz +40 °C
Bateriju uzraudzība	Sensoram ir iebūvēts uzraudzības kontūrs, kas nosaka, kad bateriju uzlādes līmenis ir zems vai baterijas ir gandrīz izlādējušās
Pārraides frekvence	868,42 MHz
Pārraides diapazons standarta ēkā	Līdz 30 m
Pārraides jauda	Maks. 1 mW
IP klase	21
Izmēri (mm)	75 x 75 x 24



Danfoss SIA

Vienības gatve 198
1058 Rīga
LATVIA
Tel.: +371 67 339 166
Fax: +371 67 361 313
www.danfoss.lv

Danfoss neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām katalogos, brošūrās un citos drukātos materiālos. Danfoss patērētājam izmaiņai savu produkciju bez brīdinājuma. Tas attiecas arī uz jau pastāvošu produkciju ar pieeļmi, ka tās pārmaiņas var tikt izdarītas, neveicinot tām sekjošas izmaiņas, kam vajadzētu tikt uzskatītiem specifiskā, par kuriem ir iepriekšēja vienotības. Danfoss, Danfoss loģotips ir Danfoss AS's izdarīšanas zīmes. Visas tiesības rezervētas.

VIFZA625