

Tehnilised andmed

Danfoss Link™ CC	
Pinge	15 V DC ±10%
Võimsustarve ooterežiimis	Maks. 2 W
Varjestus	3.5" TFT värviline puuetundlik
Ümbritseva keskkonna temperatuur	-10 kuni +40 °C
Ladustamistemperatuur	-20 kuni +65 °C
Kuuli survetemperatuur	75 °C
Saasteaste	2 (kodukasutus)
Ülekandesagedus	868,42 MHz
Ülekandeulatus tavahoonetes	Kuni 30 m
Suurim signaalivõimendite arv ketis	3
Ülekandevõimsus	Maks. 1 mW
Tarkvaraklass	A
IP-klass	21
Möödud	125 mm × 107 mm × 25 mm
Kaal	179 g

Danfoss Link™ PSU (süvistatav)		
	Pinge	100-250 V AC, 50/60 Hz
	Soovitav kaitse	Maks. 16 A
	Väljundpinge	15 V DC ±10%
	Võimsustarve ooterežiimis	Maks. 0,15 W
	Suurim koormus	10 W
	Kaabli tehnilised andmed	Soovituslik 1,5 mm ² , maks. 2 x 2,5 mm ²

Danfoss Link™ NSU		
	Pinge	100-240 V AC 50/60 Hz
	Soovitav kaitse	Maks. 16 A
	Väljundpinge	15 V DC ±10%
	Võimsustarve ooterežiimis	Maks. 0,3 W
	Kaabli pikkus	2,5 m
	Suurim koormus	7 W

Danfoss Link™ BSU		
	Väljundpinge	15 V DC ±10%
	Patareide arv	10 × AA (ei sisaldu)

Danfoss AS
 A. H. Tammsaare tee 47
 11316 Tallinn
 Eesti
 Tel.: +372 659 3300
 Faks.: +372 659 3301
 E-post: danfoss@danfoss.ee
 www.kyte.danfoss.ee