

Andmeleht

Danfoss Link™ Central Controller

Kasutamine



Danfoss Link™ on programmeeritav, juhtmevaba juhtimissüsteem eluhoonete (kuni umbes 300 m²) küttesüsteemidele.

Keskjuhtimisseade Danfoss Link CC on värvilise puuetundliku ekraaniga, mille kaudu saab juhtida kogu süsteemi.

- Reguleerige kütet igas ruumis vastavalt graafikule. Tehke muudatusi kiirelt ja hõlpsalt.
- Eemal funktsioon tagab kindla ruumitemperatuuri, mis on kasutaja poolt määratud Danfoss Link™ CC keskkontrolleris. Määrake eemalolekuperiood ning Danfoss Link™ reguleerib ruumitemperatuuri automaatselt.
- Danfoss Link™-i tarkvara on uuendatav. Uued tarkvaraversioonid avaldatakse internetis ning neid on USB-mälupulga abil lihtne laadida.
- Kontekstitundlik juhend annab lisateavet iga ekraanikuva kohta.

Seadmete **koguarv** ei tohi olla suurem kui 50 (1 Danfoss Link™ CC + 49 seadet).

Seadmetüüpide maksimaalset **arvu** ei tohi ületada:

Danfoss Link™ Central Controller	1 seade
<i>living connect</i> ®	30 seadet
Danfoss Link™ Hydronic Controller	3 seadet
Danfoss Link™ Room Sensor	30 seadet
Danfoss Link™ Floor Thermostat	30 seadet
Danfoss Link™ Boiler Relay	1 seade
CF-RU Repeater Unit	4 seadet
Danfoss Link™ Hidden Relay / Plug-in Relay	30 seadet
Danfoss Link™ Simple Communication Module	9 seadet
Danfoss Link™ Mobile Phone Butler	1 seade

Soovitav on lugeda läbi rakendusjuhend **VAIDD**, mis hõlmab Danfoss Link™-i kasutamist. Sisaldab üldiseid juhiseid, soovitusi ja praktilisi nõuandeid, mis tagavad ladusa paigalduse.

Tellimine

Toode	Paigaldusjuhend - keeled	Tootekood
Danfoss Link™ PSU süvitatava toiteploki	GB/IT/FI/LT/LV/EE/CZ/PL	014G0282
Danfoss Link™ NSU		014G0283

Lisaseadmed	Tootekood
Danfoss Link™ BSU patareiplokk	014G0262

Tehnilised andmed

Danfoss Link™ CC	
Pinge	15 V DC ±10%
Võimsustarve ooterežiimis	Maks. 2 W
Varjestus	3.5" TFT värviline puutetundlik
Ümbritseva keskkonna temperatuur	-10 kuni +40 °C
Ladustamistemperatuur	-20 kuni +65 °C
Kuuli survetemperatuur	75 °C
Saasteaste	2 (kodukasutus)
Ülekandesagedus	868,42 MHz
Ülekandeulatus tavahoonetes	Kuni 30 m
Suurim signaalivõimendite arv ketis	3
Ülekandevõimsus	Maks. 1 mW
Tarkvaraklass	A
IP-klass	21
Möödud	125 mm × 107 mm × 25 mm
Kaal	179 g

Danfoss Link™ PSU (süvistatav)		
	Pinge	100-250 V AC, 50/60 Hz
	Soovitav kaitse	Maks. 16 A
	Väljundpinge	15 V DC ±10%
	Võimsustarve ooterežiimis	Maks. 0,15 W
	Suurim koormus	10 W
	Kaabli tehnilised andmed	Soovituslik 1,5 mm ² , maks. 2 x 2,5 mm ²

Danfoss Link™ NSU		
	Pinge	100-240 V AC 50/60 Hz
	Soovitav kaitse	Maks. 16 A
	Väljundpinge	15 V DC ±10%
	Võimsustarve ooterežiimis	Maks. 0,3 W
	Kaabli pikkus	2,5 m
	Suurim koormus	7 W

Danfoss Link™ BSU		
	Väljundpinge	15 V DC ±10%
	Patareide arv	10 × AA (ei sisaldu)

Danfoss AS
 A. H. Tammsaare tee 47
 11316 Tallinn
 Eesti
 Tel.: +372 659 3300
 Faks.: +372 659 3301
 E-post: danfoss@danfoss.ee
 www.kyte.danfoss.ee