ENGINEERING
TOMORROW

Techninis aprašymas

Mikroplokštelių šilumokaitis (MPHE): XB66

Aprašymas

Mikroplokštelinis šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija.

Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

Pranašumai:
- Taupoma energija ir mažėja išlaidos
- Geresnis šilumos perdavimas
- Mažesni slėgio nuostoliai
- Lankstesnis dizainas
- Ilgesnis tarnavimo amžius

daugiau:
MPHE.danfoss.com

XB66 yra variu lituotas šilumokaitis, sukurtas ir sukonfigūruotas naudoti centralizuoto šildymo, centralizuoto aušinimo ir kitose šildymo sistemose.
Patvirtinimas:
Slėgio įrenginių direktyva (PED).

Užsakymas

Šilumokaitis **XB66**

Paveikslėlis	Plokštelių skaičius, n	XB 66H-1	XB 66L-1
		Kodas	
	40	**004B1987**	**004B1961**
	50	**004B1988**	**004B1962**
	60	**004B1989**	**004B1963**
	70	**004B1990**	**004B1964**
	80	**004B1991**	**004B1965**
	90	**004B1992**	**004B1966**
	100	**004B1993**	**004B1967**
	110	**004B1994**	**004B1968**
	120	**004B1995**	**004B1969**
	140	**004B1996**	**004B1970**
	160	**004B1997**	**004B1971**
	180	**004B1998**	-
	200	**004B1999**	-

Pastabos:
Laikiklius reikia užsakyti atskirai.
XB66 pateikiamas su kompaktiškais flanšais, montuoti su standartiniais flanšais negalima. Rekomenduojama naudoti „Danfoss“ atsakomuosius flanšus.

Priedai - **izoliacinės medžiagos**

Plokštelių skaičius, n		Kodas
H	L	
40-90	40-60	**004B3542**
91-200	61-110	**004B3543**
/	111-160	**004B3544**

Priedai - **SB laikiklis**

Plokštelių skaičius, n		Kodas
H	L	
40-90	40-60	**004B1788**
91-200	61-110	**004B1789**
/	111-160	**004B1790**

Priedai - **Atsakomieji flanšai**

Tipas	Kodas
DN 65 kompaktiškas flanšas, skirtas KV [1]	**004B3545**
DN 65 kompaktiškas flanšas, skirtas šildymui [2]	**004B3546**

[1] minkšto plieno flanšai (2 vnt.), 1.4404 flanšai (2 vnt.) (karštas vanduo), įskaitant geriamajam vandeniui skirtus sandarinimo žiedus: FDA: 21CFR Ch I § 177.2600
[2] Minkšto plieno atsakomieji flanšai, rinkiniai po 4 vnt.

Techniniai duomenys

Šilumokaitis **XB66**

Tipas		**XB66H**	**XB66L**
Maksimalus darbinis slėgis	PN	25	16
Min. / maks. temperatūra	°C	-10 / 180	
Srauto terpė		CŠ: Cirkuliacinis vanduo / glikolio tirpalas iki 50 % DC: etileno, propileno glikolio, etanolio tirpalai ir kitos tinkamos šilumos perdavimo terpės. (Kreipkitės į „Danfoss" atstovą.)	
Tūris / kanale	Ltr	0,219	0,458
Jungtys		Kompaktiškas flanšas DN65 1.4404 PN25	
Svoris	kg	15 + 0,442 × n	15 + 0,522 × n
Medžiagos			
Plokštelių medžiaga		Nerūdijantysis plienas Nr. 1.4404 (316L)	
Litavimas		Varis	

Izoliacija

Tipas			**Poliuretano korpusas su polistirolo dangčiu**
Sienelės storis		mm	20-33
Šilumos pralaidumas λ		W/mK	0,029
Maks. temperatūra	Nuolatinė	°C	130
	Trumpalaikė		150
Polistirolas, šviesiai pilkas RAL 7040		mm	0,8-3,0

Pastaba:
jei reikia daugiau informacijos apie izoliacines medžiagas, susisiekite su „Danfoss" prekybos atstovu.

© Danfoss | 2016.12

Matmenys



A (mm)	H: 12 + 1,45 × n
	L: 12 + 2,8 × n



Laikikliai

Kodas		
A= **004B1788**	B= **004B1789**	C= **004B1790**





Flanšai *(mm)*

DN	L1	k	n	d	d1	d2	b
65	24	106	8	79	70,3	13	12

Šilumokaičio flanšai yra su sandarinimo žiedams skirtais grioveliais.

Kartu su šilumokaičiu pateikiami 4 sandarinimo žiedai (skirti šildymo sistemoms).

Atsakomųjų flanšų rinkinyje pateikiami 2 sandarinimo žiedai, patvirtinti naudoti geriamojo vandens sistemose, (be grioveliu). Jais reikia pakeisti esamus sandarinimo žiedus KV sistemos pusėje.

Varžtai ir veržlės nepateikiami. Rekomenduojamas tipas: šešiakampis varžtas M12, DIN 933, 8.8 kokybės klasės, galvanizuotas, min. ilgis 35 mm.



Izoliacija *(mm)*

Kodas	Plokštelių skaičius, n		Vidinė / išorinė*		
	H	**L**	Plotis	Aukštis	Gylis
004B3542	40-90	40-60	328/396*	823/900*	188/270*
004B3543	91-200	61-110			328/407*
004B3544	/	111-160			563/634*

Danfoss UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: (8-5) 2105 740
Faks.: (8-5) 2335 355
El. p.: danfoss@danfoss.lt
http.//sildymas.danfoss.lt

Danfoss UAB
Savanorių pr. 347-209
LT-49423, Kaunas
Tel.: (8-37) 352100
Faks.: (8-37) 353207

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų.
Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės saugomos.

© Danfoss | DHS-SRMT/SI | 2016.12