


DEVIflex™ 18T - készlet termosztáttal



A DEVIflex™ 18T egy nagyteljesítményű és rugalmas elektromos fűtőkábel, amely megfelel a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 60800:2009 szabványa M2 követelményeinek.

A készlet tartalma: DEVIflex™ 18T, DEVIreg™ 530 (érzékelővel együtt) Jussi kerettel, gégecső az érzékelőhöz. A DEVIreg™ 530 egy egyszerű és hatékony, beltéri használatra való szobatermosztát, amely könnyű és pontos hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé.

A DEVIflex™ teljesen árnyékolt érpáras kábel, amely kemény, piros PVC-köppennyel rendelkezik. A legjobb minőségű anyagoknak és a masszív felépítésnek köszönhetően minden DEVIflex™ kábelünkön egyedülálló 20 évre szóló DEVIwarranty™ garancia van.

Előnyei:

- Egyszerűen szerelhető
- Rugalmas kábel
- Biztonságos és ellenálló
- Hosszú élettartam
- 20 évre szóló DEVIwarranty™ garancia

Szabvány-megfelelőség:

- A DEVIflex™ megfelel a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 60800:2009 szabványának
- SEMKO által jóváhagyva



Típus	Érték
Működési feszültség	220V - 240V
Felépítés	Körprofilú árnyékolt érpáras kábel hidegvezetővel
Teljesítmény	18 W/m
Max. környezeti hőmérséklet	65° C
Kábelméret	Ø 6,9 mm
Alakváltozási szilárdság	1500N
Húzószilárdság	500N
Érszigetelés	Térhálósított polietilén (PEX)
Külső köpeny	PVC
Árnyékolás	100%-os szövési sűrűség; alufólia; 0,5 mm ² ónozott rézhuzal
Hidegvezető	2,3 m DTCL, földelt
Min. szerelési hőmérséklet	-5° C
Min. hajlítási sugár	6 x kábel átmérője (Ø)

Típusok

Tételszám	Teljesítmény 230 V-on	Kábelhossz	Ellenállás	Hidegvezető	Európai gyártmánykód
140F1318	130W	7 m	410,3 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226513
140F1319	270W	15 m	195,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226520
140F1320	395W	22 m	134,2 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226537
140F1321	535W	29 m	98,6 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226544
140F1322	680W	37 m	77,7 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226551
140F1323	820W	44 m	64,7 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226568
140F1324	935W	52 m	56,7 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226575
140F1325	1075W	59 m	49,3 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226582
140F1326	1220W	68 m	43,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226599
140F1327	1340W	74 m	39,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226605
140F1328	1485W	82 m	35,6 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226612
140F1329	1625W	90 m	43,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226629
140F1330	1880W	105 m	28,1 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466226636

A DEVIreg™ 530 szobatermosztáttal kapcsolatos további információkról tájékozódjon a különálló Adatlapon.