

DEVIflex™ 10T (DTIP)

DEVIflex™ 10T on painduv elektriküttekaabel, mis vastab nõudliku IEC 60800:2009 standardi M2 nõuetele.

Selle ümar profiil muudab lihtsaks selle paigaldamise mitmesugustesse siseruumirakendustesse ja toruküttesüsteemidesse. Lisaks on sellel selgelt eristuv toitejuhe, et hoida ära küttekaabli kogemata paigaldamine seinale alla.

DEVIflex™ on täielikult varjestatud kahesoonekaabel, millel on vastupidav punane PVC-st väliskest. Tippkvaliteediga materjalid ja vastupidav ehitus tingivad, et pakume kõigile DEVIflex™-i kaablitele oma unikaalset 20-aastast DEVIflex™ garantiid.



Plussid:

- Lihtne paigaldada
- Painduv kaabel
- Ohutu ja vastupidav
- Pika tööeaga
- DEVIflex™ 20-aastane garantii

Vastavus standarditele:

- DEVIflex™ vastab standardi IEC60800:2009 nõuetele
- Kolmanda osapoole heakskiit: SEMKO



Tüüp	Väärtus
Tööpinge	220-240 V
Ehitus	Ümar kahesoonekaabel varjestusega kaabel, üks toitejuhe
Võimsus	10 W/m
Maks. ümbritsev temperatuur	65 °C
Kaabli mõõdud	Ø 6,9 mm
Deformatsioonitugevus	1500 N
Tõmbetugevus	500 N
Elektrijuhi isolatsioon	PEX
Väliskest	PVC
Varjestus	100% kaetud; foolium; 0,5 mm ² tinatud vasest kaitsemaandusjuhe
Toitejuhe	2,3 mm DTCL, maandatud
Min. paigaldustemperatuur	-5 °C
Min. painderaadius	6 × kaabli läbimõõt (Ø)

Tüübid

Artikli nr	Võimsus @ 230 V~	Kaabli pikkus	Takistus	Toitejuhe	EAN nr
140F1215	20 W	2 m	2646,0 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223512
140F1216	40 W	4 m	1324,0 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223529
140F1217	60 W	6 m	882,0 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223536
140F1218	80 W	8 m	660,8 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223543
140F1219	100 W	10 m	529,0 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223550
140F1407	131 W	15 m	403,5 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466227794
140F1220	205 W	20 m	260,0 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223567
140F1408	241 W	25 m	219,5 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466227800
140F1221	290 W	30 m	183,0 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223574
140F1409	366 W	35 m	145,0 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466227817
140F1222	390 W	40 m	136,0 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223581
140F1223	505 W	50 m	105,0 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223598
140F1224	600 W	60 m	88,2 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223604
140F1225	695 W	70 m	76,3 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223611
140F1226	790 W	80 m	66,9 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223628
140F1227	920 W	90 m	57,4 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223635
140F1228	990 W	100 m	53,4 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223642
140F1229	1220 W	120 m	43,4 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223659
140F1230	1410 W	140 m	37,5 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223666
140F1231	1575 W	160 m	33,6 oomi	3 × 1,5 mm ²	5703466223673
140F1232	1760 W	180 m	30,1 oomi	3 × 2,5 mm ²	5703466223680
140F1233	1990 W	200 m	26,6 oomi	3 × 2,5 mm ²	5703466223697
140F1234	2050 W	210 m	25,8 oomi	3 × 2,5 mm ²	5703466223703