

DEVIflex™ 18T (DTIP)



DEVIflex™ 18T — IEC 60800:2009 стандартының М2 талаптарына сай өнімділігі жоғары, иілгіш жылытқыш кабель.

Оның дөңгелек профилі оны ішкі еден құрылыстарының кең ауқымында орнатуды оңай етеді. Сондай-ақ, жылытылған кабельді науаға кездейсоқ орнатуды болдырмау үшін оның анық көрінетін дөңгелек салқын ұшы бар.

DEVIflex™ — қызыл қатты ПВХ сыртқы қабы бар толығымен экрандалған қос өткізгіш кабель. Жоғары сапалы материалдар және мықты құрылыс бізге барлық DEVIflex™ кабельдеріне бірегей 20 жылдық DEVI™ кепілдігін беруге мүмкіндік береді.

Артықшылықтары:

- Орнату оңай
- Иілгіш кабель
- Қауіпсіз және берік
- Ұзақ қызмет көрсету мерзімі
- DEVI™ кепілдігі 20 жыл

Стандартты үйлесімділік:

- DEVIflex™ IEC60800:2009 стандартына сай
- Бекіткен үшінші тарап - SEMKO



Түрі	Мән
Жұмыс кернеуі	220В - 240В
Құрылысы	Дөңгелек, экранды қос өткізгіш, бір салқын ұш
Қуаты	18 Вт/мТ
Ең жоғары қоршаған ортаның температурасы	65° С
Кабельдің өлшемдері	Ø 6,9 мм
Деформацияға төзімділік	1500N
Тартуға төзімділік	500N
Өткізгіштің оқшаулағышы	PEX
Сыртқы қабат	ПВХ
Бейнебет	100% жабын; алюминий фольгасы; 0,5 мм ² қалайыланған мыстан жасалған дренаждық сым
Салқын ұш	2,3 м DTCL, жерге қосылған
Ең төмен орнату температурасы	-5° С
Ең аз бұғу радиусы	6 x кабель диаметрі (Ø)

Түрлер

Тауар коды	Қуаты @ 230В~	Кабель ұзындығы	Кедергі	Салқын ұш	EAN нөмірі
140F1235	130 Вт	7 м	410,3 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223710
140F1236	180 Вт	10 м	294,0 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223727
140F1400	230 Вт	13 м	230,4 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226278
140F1237	270 Вт	15 м	195,0 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223734
140F1401	310 Вт	18 м	171,2 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226285
140F1238	395 Вт	22 м	134,2 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223741
140F1239	535 Вт	29 м	98,6 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223758
140F1240	615 Вт	34 м	86,4 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223765
140F1241	680 Вт	37 м	77,7 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223772
140F1242	820 Вт	44 м	64,7 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223789
140F1243	935 Вт	52 м	56,7 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223796
140F1410	1005 Вт	54 м	52,7 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466227992
140F1244	1075 Вт	59 м	49,3 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223802
140F1245	1220 Вт	68 м	43,4 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223819
140F1246	1340 Вт	74 м	39,5 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223826
140F1247	1485 Вт	82 м	35,6 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223833
140F1248	1625 Вт	90 м	32,6 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466223840
140F1249	1880 Вт	105 м	28,1 Ом	3 x 2,5 мм ²	5703466223857
140F1250	2135 Вт	118 м	24,8 Ом	3 x 2,5 мм ²	5703466223864
140F1251	2420 Вт	131 м	21,9 Ом	3 x 2,5 мм ²	5703466223871
140F1252	2775 Вт	155 м	19,1 Ом	3 x 2,5 мм ²	5703466223888
140F1402	3050 Вт	170 м	17,3 Ом	3 x 2,5 мм ²	5703466226292