

DEVIflex™ 18T (DTIP)

DEVIflex™ 18T je savitljiv električni grejni kabl visokih performansi, usaglašen sa M2 zahtevima strogog IEC 60800:2009 standarda.



Njegov okrugli profil omogućava jednostavnu ugradnju u širok dijapazon podnih konstrukcija u zatvorenom prostoru. On poseduje i jasno vidljiv okrugli hladni provodnik kako bi se izbegla slučajna ugradnja grejnog kabla u bužir.

DEVIflex™ je potpuno širmom zaštićen dvojni provodnički kabl sa snažnom, crvenom spoljnom oplatom od PVC-a. Materijali vrhunskog kvaliteta i robusna konstrukcija omogućavaju nam da vam na sve DEVIflex™ kablove ponudimo našu jedinstvenu 20-godišnju DEVIwarranty™ garanciju.

Prednosti:

- Jednostavna ugradnja
- Savitljiv kabl
- Bezbedan i robusan
- Dug radni vek
- DEVIwarranty™ 20-godišnja garancija

Usaglašenost sa standardima:

- DEVIflex™ je usaglašen sa zahtevima standarda IEC60800:2009
- Nezavisno odobrenje izdaje kompanija SEMKO



Tip	Vrednost
Radni napon	220 V - 240 V
Konstrukcija	Okrugli, dvojni provodnik sa širmom, jedan hladni provodnik
Snaga	18 W/m
Maks. temperatura okoline	65 °C
Dimenzije kabla	Ø 6,9 mm
Otpornost na deformisanje	1500 N
Otpornost na istezanje	500 N
Izolacija provodnika	PEX
Spoljna oplata	PVC
Širm	100% pokrivenost; aluminijumska folija; odvodna žica 0,5 mm ² od kalajisanog bakra
Hladni provodnik	2,3 m DTCL, uzemljen
Min. temperatura ugradnje	- 5 °C
Min. poluprečnik savijanja	6 x prečnik kabla (Ø)

Tipovi

Br. artikla	Snaga pri 230 V~	Dužina kabla	Otpor	Hladni provodnik	EAN br.
140F1235	130 W	7 m	410,3 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223710
140F1236	180 W	10 m	294,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223727
140F1400	230 W	13 m	230,4 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466226278
140F1237	270 W	15 m	195,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223734
140F1401	310 W	18 m	171,2 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466226285
140F1238	395 W	22 m	134,2 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223741
140F1239	535 W	29 m	98,6 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223758
140F1240	615 W	34 m	86,4 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223765
140F1241	680 W	37 m	77,7 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223772
140F1242	820 W	44 m	64,7 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223789
140F1243	935 W	52 m	56,7 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223796
140F1410	1005 W	54 m	52,7 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466227992
140F1244	1075 W	59 m	49,3 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223802
140F1245	1220 W	68 m	43,4 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223819
140F1246	1340 W	74 m	39,5 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223826
140F1247	1485 W	82 m	35,6 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223833
140F1248	1625 W	90 m	32,6 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223840
140F1249	1880 W	105 m	28,1 oma	3 x 2,5 mm ²	5703466223857
140F1250	2135 W	118 m	24,8 oma	3 x 2,5 mm ²	5703466223864
140F1251	2420 W	131 m	21,9 oma	3 x 2,5 mm ²	5703466223871
140F1252	2775 W	155 m	19,1 oma	3 x 2,5 mm ²	5703466223888
140F1402	3050 W	170 m	17,3 oma	3 x 2,5 mm ²	5703466226292