



DEVIasphalt™ 300T - 230V

DEVIasphalt™ er en høykvalitets 2-leder varmematte med en meget robust svart UV-stabil ytterkappe. Varmematten er utviklet spesielt for bruk under asfalt.

Tilledningen på 10 meter har faste ledere som sikrer rask installasjon.

For å gi lang levetid, er alle kabler nøye inspisert, inkludert tester for Ohmsk motstand, høy spenning og materialfeil.

DEVIasphalt™ leveres med 20 års utvidet garanti.



Fordeler:

- Rask og enkel å installere
- Asfaltapplikasjoner
- Meget robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV stabil
- PVC-fri

Standarder:

- IEC60800:2009
- EN62395-1:2006

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230V~
Konstruksjon	2-leder varmekabel med skjerm og tilledning
Effekt	300 W/m ²
Maks. omgivelsestemperatur, tilkoblet	60 °C
Maks. omgivelsestemperatur, frakoblet	85 °C
Maks. Temperatur (kort periode)	240 °C
Kabeltykkelse	7 mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>300N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	XLPO
Skjerm	1 mm ² Cu, + Alu-folie
Tilledning	10 m DTWK 2 x 2,5 mm ²
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Bøyeradius	Min. 50 mm (Ø)
IP klasse	IPX7

DEVIasphalt™ 300T - 230V

Elnummer	Effekt@ 230V~	Areal m ²	Mostand	Dimensjon BxL	GTIN
1077675	292 W	1.0 m ²	181.0 Ω	0.5 x 2.0 m	5703466233184
1077676	530 W	2.0 m ²	85.1 Ω	0.5 x 4.0 m	573466233191
1077677	1208 W	4.1 m ²	43.8 Ω	0.5 x 8.2 m	5703466233207
1077678	1460 W	4.9 m ²	36.2 Ω	0.5 x 9.8 m	5703466233214
1077679	1883 W	6.2 m ²	28.1 Ω	0.5 x 12.4 m	5703466233221
1077680	2080 W	6.9 m ²	25.4 Ω	0.5 x 13.8 m	5703466233238
1077681	2471 W	8.3 m ²	21.4 Ω	0.5 x 16.6 m	5703466233245
1077682	3285 W	11.0 m ²	16.1 Ω	0.5 x 22.0 m	5703466233252
1077683	3700 W	12.4 m ²	14.3 Ω	0.5 x 24.8 m	5703466233269