




DEVIreg™ 330 (între -10 °C și 10 °C)

DEVIreg™ 330 este un termostat electronic care trebuie instalat în dulapuri electrice prevăzute cu șină DIN. Este utilizat în principal pentru controlul temperaturilor scăzute, pentru protecția la îngheț. Termostatul trebuie instalat prin intermediul unui comutator multipolar de deconectare.

Se utilizează fie un senzor de podea, fie un senzor de aerian exterior pentru a măsura și controla temperatura dorită. Termostatul are un buton pentru reglarea setării temperaturii cu o scară de la -10 °C la +10 °C.

Beneficii:	Tip	Valoare
<ul style="list-style-type: none"> • Pentru montare pe șină DIN • Consum redus în standby • Indicator LED • Garanție DEVIwarranty™ 2 ani 	Tensiune de funcționare	220 – 240 V~ 50/60 Hz
	Consum electric în standby	max. 0,25 W
	Relevu: Sarcină rezistivă Sarcină inductivă	Max. 16 A/3.680 W @ 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1 A
	Unitate de detecție	NTC 15 kOhm la 25 °C
Conformitatea cu standardele: <ul style="list-style-type: none"> • DEVIreg™ 330 respectă cerințele standardului EN/IEC 60730-1 (general), EN/IEC 60730-2-9 (termostat) 	Valori de detecție	
	0 °C	42 kOhm
	25 °C	15 kOhm
	50 °C	6 kOhm
Certificări: 	Histerezis	±0,2 °C cu senzor de cameră
	Temperatură ambiantă	Între -10 °C și +50 °C
	Reducere în perioadele de economie	5 °C
	Interval de temperatură	Între -10 °C și +10 °C
	Specificație cablu max.	1 x 4 mm ² sau 2 x 2,5 mm ²
	Temperatură la proba cu bilă	75 °C
	Grad de poluare	2 (utilizare casnică)
	Tip controler	1 C
	Temperatură de depozitare	Între -20 °C și +65 °C
	Clasă IP	20
	Clasă de protecție	Clasa II – <input type="checkbox"/>
	Dimensiuni (Î/L/A)	85 mm x 36 mm x 58 mm
Greutate	83 g	

Tipuri

Nr. produs	Nume produs	Tip	Nr. EAN
140F1070	DEVIreg™ 330	Interval temp. între -10 °C și +10 °C, incl. senzor de podea	5703466209219

Accesorii

Nr. produs	Nume produs	Tip	Nr. EAN
19809103	Conductă flexibilă	Negru, 2,5 m, Ø 6,7 mm	5703466111536
12500120	Senzor Enc Cap	Alamă pentru conductă flexibilă Ø 6,7	5703466111543