



## DEVIreg™ 531

DEVIreg™ 531 je elektronický termostat vybavený dvoupólovým relé a prostorovým snímačem, který slouží k měření a regulaci požadované teploty vzduchu. Může být namontován jako podomítkový nebo na zeď.

Termostat je vybaven tlačítkem pro nastavení teploty se stupnicí od (❄) 5 do 35 °C. Dále je vybaven LED indikátorem, který označuje pohotovostní režim (zelená) a režim vytápění (červená).

### Výhody:

- Dvoupólový bezpečnostní jistič
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Monitorování poruchy snímače
- LED indikátor signalizující poruchu
- Ochrana proti mrazu
- 2letá záruka DEVIwarranty™

### Shoda s normami:

- Termostat DEVIreg™ 531 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730-1 (obecná) a EN/IEC 60730-2-9 (termostat).

### Certifikáty:



Typ	Hodnota
Pracovní napětí	220–240 V~ 50/60 Hz
Spotřeba v pohotovostním stavu	max. 0,25 W
Relé: Ohmické zatížení Indukční zatížení	Max. 15 A/3 450 W při 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1 A
Snímač	NTC 15 kΩ při 25 °C
Hodnoty snímače 0 °C 25 °C 50 °C	42 kΩ 15 kΩ 6 kΩ
Hystereze	±0,2 °C
Teplota okolí	-10 až +30 ❄
<b>Ochrana proti mrazu</b>	5 °C –
Teplotní rozsah	5–35 °C pouze s prostorovým snímačem
Specifikace kabelů (max.)	1 x 4 mm <sup>2</sup> nebo 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Teplota zkoušky tlaku	75 °C
Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)
Typ regulátoru	1 C
Skladovací teplota	-20 až +65 °C
Třída krytí	31
Třída ochrany	Třída II – □
Rozměry (V/Š/H)	85 mm x 85 mm x 36 mm
Hmotnost	90 g

### Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
140F1034	DEVIreg™ 531	S prostorovým snímačem a rámečkem ELKO	5703466209035

**DŮLEŽITÉ:** Když je termostat použit k regulaci podlahového vytápění ve spojení s dřevěnou podlahou nebo podlahou z podobného materiálu, vždy použijte podlahový snímač a nikdy nenastavujte maximální teplotu podlahy vyšší než 35 °C.