



DEVIreg™ 530

DEVIreg™ 530 je elektronický termostat vybavený dvoupólovým relé a podlahovým snímačem, který slouží k měření a regulaci požadované teploty podlahy. Může být namontován jako podomítkový (standardně) nebo na zeď (s pomocí speciální krabice).

Termostat je vybaven tlačítkem pro nastavení teploty se stupnicí od (☼) 1 do 6 (každý dílek odpovídá přibližně 8 °C). Dále je vybaven LED indikátorem, který označuje pohotovostní režim (zelená) a režim vytápění (červená).

Výhody:

- Dvoupólový bezpečnostní jistič
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Monitorování poruchy snímače
- LED indikátor signalizující poruchu
- Ochrana proti mrazu
- 2letá záruka DEVIwarranty™

Shoda s normami:

- Termostat DEVIreg™ 530 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730-1 (obecná) a EN/IEC 60730-2-9 (termostat).

Certifikáty:



Typ	Hodnota
Pracovní napětí	220–240 V~ 50/60 Hz
Spotřeba v pohotovostním stavu	max. 0,25 W
Relé: Ohmické zatížení Indukční zatížení	Max. 15 A/3 450 W při 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1 A
Snímač	NTC 15 kΩ při 25 °C
Hodnoty snímače 0 °C 25 °C 50 °C	42 kΩ 15 kΩ 6 kΩ
Hystereze	±0,4 °C
Teplota okolí	-10 až +30 ☼
Ochrana proti mrazu	5 °C –
Teplotní rozsah	5–45 °C pouze s podlahovým snímačem
Specifikace kabelů (max.)	1 x 4 mm ² nebo 2 x 2,5 mm ²
Teplota zkoušky tlaku	75 °C
Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)
Typ regulátoru	1 C
Skladovací teplota	-20 až +65 °C
Třída krytí	31
Třída ochrany	Třída II – □
Rozměry (V/Š/H)	85 mm x 85 mm x 36 mm
Hmotnost	90 g

Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
140F1030	DEVIreg™ 530	S podlahovým snímačem a rámečkem ELKO	5703466208991
140F1032	DEVIreg™ 530	S podlahovým snímačem a rámečkem JUSSI	5703466209011

DŮLEŽITÉ: Když je termostat použit k regulaci podlahového vytápění ve spojení s dřevěnou podlahou nebo podlahou z podobného materiálu, vždy použijte podlahový snímač a nikdy nenastavujte maximální teplotu podlahy vyšší než 35 °C.