



DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Touch je elektronický programovatelný časovací termostat pro regulaci elektrického podlahového vytápění. Termostat je určen pouze k pevné instalaci a může být použit jak k přímému vytápění celé místnosti, tak pro příjemné vytápění podlahy.

DEVIreg™ Touch obsahuje úsporný plán, který umožňuje přednastavit teplotu na úrovních úspory energie – a s optimálním zapnutím či vypnutím vytápění za účelem dosažení požadované teploty ve správný čas.

Výhody:


- Kompatibilní s řadou různých rámečků
- Patentovaná kompatibilita s jednoduchými i vícenásobnými rámečky
- Volitelné nastavení pomocí kódů pro více instalací
- Podpora NTC čidel jiných výrobců.
- Instalace podle místnosti a typu podlahy (bezpečné pro dřevěné podlahy)
- Plně flexibilní a intuitivní časovač
- Patentované vysílání a načítání instalačního kódu pro vzdálenou webovou podporu
- Automatizovaný webový systém výměny výrobku

Shoda s normami:

- EN/IEC 60730-1 (general)
- EN/IEC 60730-2-9 (thermostat)

Certifikáty:



Typ	Hodnota
Pracovní napětí	220–240 V~ 50/60 Hz
Spotřeba v pohotovostním režimu	max. 0,40 W
Relé:	
Ohmické zatížení	16 A/3 680 W při 230 V
Indukční zatížení	Cos Φ = 0,3 max. 1 A
Snímací člen	NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m (standardní) NTC 6,8 kΩ při 25 °C NTC 10 kΩ při 25 °C NTC 12 kΩ při 25 °C NTC 33 kΩ při 25 °C NTC 47 kΩ při 25 °C
Regulace	PWM – pulzně-šířková modulace
Teplota okolí	0 až 30 °C
Ochrana proti mrazu	5 až 9 °C (standardní 5 °C)
Mezní hodnota teploty podlahy	Max. 20 až 35 °C (45 °C) Min. 10 až 35 °C (45 °C)
Teplotní rozsah	5 až 35 °C (místnost) 5 až 45 °C (podlaha)
Skladovací teplota	-20 až 65 °C
Specifikace kabelů (max.)	1 x 4 mm ² nebo 2 x 2,5 mm ²
Teplota zkoušky tvrdosti	75 °C
Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)
Typ regulátoru	1 C
Třída softwaru	A
Krytí	21
Třída ochrany	Třída II – 
Rozměry (V/Š/H)	85 mm x 85 mm x 20–24 mm (hloubka zapuštění: 22 mm)
Hmotnost	115 g

Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
140F1065	DEVIreg™ Touch – bílá	Bez rámečku	5703466215142
140F1064	DEVIreg™ Touch – bílá	Designový rámeček ¹ RAL 9010	5703466215135
140F1071	DEVIreg™ Touch – polární bílá	Designový rámeček ¹ RAL 9016	5703466225615
140F1069	DEVIreg™ Touch – černá	Designový rámeček ¹ RAL 9005	5703466225608
140F1078	DEVIreg™ Touch – krémová	Designový rámeček ¹ RAL 1013	5703466235492

¹ Obsahuje následující jazyky: bulharština, čeština, dánština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, lotyština, litevština, norština, polština, rumunština, ruština, slovinština, slovenština, švédština, ukrajinština.