




DEVIreg™ 330 (5 až 45 °C)

DEVIreg™ 330 je elektronický termostat pro montáž do elektrických rozvaděčů na DIN lištu. Používá se primárně pro regulaci podlahového vytápění. Termostat musí být instalován prostřednictvím jističe, který odpojuje všechny póly.

K měření a regulaci požadované teploty je nutné použít buď podlahový snímač, nebo externí prostorový snímač. Termostat je opatřen tlačítkem pro nastavení teploty se stupnicí od 5 do +45 °C.

Výhody:	Typ	Hodnota
<ul style="list-style-type: none"> Montáž na DIN lištu Nízká spotřeba v pohotovostním režimu LED indikátor 2letá záruka DEVIwarranty™ <p>Shoda s normami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Termostat DEVIreg™ 330 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730-1 (obecná) a EN/IEC 60730-2-9 (termostat). <p>Certifikáty:</p> 	Pracovní napětí	220–240 V~ 50/60 Hz
	Spotřeba v pohotovostním stavu	max. 0,25 W
	Relé: Ohmické zatížení Indukční zatížení	Max. 16 A/3 680 W při 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1 A
	Snímač	NTC 15 kΩ při 25 °C
	Hodnoty snímače 0 °C 25 °C 50 °C	42 kΩ 15 kΩ 6 kΩ
	Hystereze	±0,2 °C
	Teplota okolí	-10 až +50 °C
	Útlumová teplota	5 °C
	Teplotní rozsah	5 až 45 °C
	Specifikace kabelů (max.)	1 x 4 mm ² nebo 2 x 2,5 mm ²
Teplota zkoušky tlaku	75 °C	
Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)	
Typ regulátoru	1 C	
Skladovací teplota	-20 až +65 °C	
Třída krytí	20	
Třída ochrany	Třída II – <input type="checkbox"/>	
Rozměry (V/Š/H)	85 mm x 36 mm x 58 mm	
Hmotnost	83 g	

Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
140F1072	DEVIreg™ 330	Teplotní rozsah 5 až 45 °C, včetně podlahového snímače	5703466209226

Příslušenství

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
19809103	Ochranná trubka senzoru	Černá, 2,5 m, Ø6,7 mm	5703466111536
12500120	Krytka snímače	Mosazná pro ochrannou trubku senzoru Ø6,7	5703466111543

DŮLEŽITÉ: Když je termostat použit k regulaci podlahového vytápění ve spojení s dřevěnou podlahou nebo podlahou z podobného materiálu, vždy použijte podlahový snímač a nikdy nenastavujte maximální teplotu podlahy vyšší než 35 °C.