

Adatlap

Danfoss Link™ RS

Szobatermosztát

Alkalmazás



A Danfoss Link™ RS - a szoba hőmérsékletének mérésére használható elektronikus érzékelő.

Az érzékelő a Danfoss Link™ rendszer része. A Danfoss Link™ rendszerrel lakóépületek, kisebb irodaépületek vezeték nélküli fűtésszabályozása valósítható meg.


A Danfoss Link™ RS szobatermosztát beépített érzékelője a helyiség hőmérsékletét méri, használatával szobahőmérséklet alapján lehet a helyiség fűtését szabályozni.

A Danfoss Link™ RS készülék nyomógombjain, helyileg is állítható a helyiség hőmérséklete.

Rendelés

Termék	Rendelési kód
Danfoss Link™ RS Szobatermosztát	014G0158

Műszaki adatok

Tápellátás	2 x 1,5V AA alkáli elem
Elem várható élettartama	4-5 év
Háttérvilágítás	Fehér LED
Elem töltöttsége	Látható a kijelzőn
Környezeti hőmérséklet	0° C-tól +40° C-ig
Adási frekvencia	868,42 MHz
Hatótávolság	Max. 30 m (átlagos épületben)
Adási teljesítmény	Max. 1 mW
IP osztály	21
ErP osztály	 (2%)
Méretek	76 mm x 76 mm x 23 mm

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss Kft. • H-1139 Budapest • Váci út 91 • Telefon: (1) 450 2531 • Telefax: (1) 450 2539 • E-mail: danfoss.hu@danfoss.com • www.danfoss.hu

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges módosítása nélkül. Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.