

Techninis aprašymas

Mikroplokštelių šilumokaitis (MPHE): XB59

Aprašymas



Mikroplokštelių šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija.

Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

Pranašumai:

- Taupoma energija ir mažėja išlaidos
- Geresnis šilumos perdavimas
- Mažesni slėgio nuostoliai
- Lankstesnis dizainas
- Ilgesnis tarnavimo amžius

daugiau:

www.sildymas.danfoss.lt (MPHE)

XB59 yra nerūdijančio plieno lituotas variu šilumokaitis, sukurtas naudoti centralizuoto šildymo, centralizuoto vėsinimo ir kitose sistemose.

Patvirtinimas:

Slėgio įrenginių direktyva (PED) 97/23/EB.

Užsakymas

Šilumokaitis XB59 M-1

Paveikslėlis	Plokštelių skaičius, n	Kodas
	30	004B1920
	36	004B1921
	40	004B1922
	50	004B1923
	60	004B1932
	70	004B1933
	80	004B1934
	90	004B1936
	100	004B1937
	110	004B1938
	120	004B1939
	140	004B1940
	160	004B1941
	180	004B1942
	200	004B1943

Pastaba: laikikliai pristatomi su šilumokaičiu.

Priedai – izoliacinės medžiagos

Pagal tipą (plokštelių sk.)	Kodas
30–50	004B1651
51–100	004B1652
101–140	004B1653
141–200	004B1654

Priedai – prijungimo antgaliai

Lituojami	Kodas*
28 mm vamzdeliai	004B2910
35 mm vamzdeliai	004B2911
42 mm vamzdeliai	004B2912

Privirinami	Kodas*
DN 32	004B2907
DN 40	004B2908
DN 50	004B2909

* Dviejų dalių rinkinys.

Techniniai duomenys
Šilumokaitis XB59

Maksimalus darbinis slėgis	PN	25
Min. / maks. temperatūra	°C	-196 / 200
Srauto terpė		Vanduo / vanduo
Plokštelių raštas		M
Tūris/kanalo	Ltr	M: 0,16
Pirminio žiedo tūris:		(n/2-1) * tūris / kanale
Jungtys		G 2 A x 52 mm (DIN ISO 228/1)
Svoris	kg	4,7 kg + 0,29 * n
Medžiagos		
Plokštelių medžiaga		Nerūdijantis plienas Nr. 1.4404
Litavimas		Varis

Izoliacija

Tipas		Poliuretano korpusas su polistirolo dangčiu
Pagrindas	Poliuretanas	27–30 mm
	Šilumos pralaidumas λ	0,029 W/mK
	Maks. temperatūra	130 °C (nuolatinė); trumpalaikė: 150 °C
Dangtis	Polistirolas, šviesiai pilkas RAL 7040	0,8–3,0 mm

Pastaba:

jei reikia daugiau informacijos apie izoliacines medžiagas, susisiekite su „Danfoss“ prekybos atstovu.

Matmenys

A (mm)	M: 11 + 1,75*n
--------	----------------

Izoliacija (mm)

Kodas	Plokštelių skaičius, n	Vidinė			Išorinė		
		Plotis	Aukštis	Gylis	Plotis	Aukštis	Gylis
004B1651	30–50	200	650	120	255	710	175
004B1652	51–100			210			265
004B1653	101–140			300			355
004B1654	141–200			460			515

Danfoss UAB

Smolensko g. 6
 LT-03201 Vilnius
 Tel.: (8-5) 2105 740
 Faks.: (8-5) 2335 355
 El. p.: danfoss@danfoss.lt
<http://sildymas.danfoss.lt>

Danfoss UAB

Savanorių pr. 347-209
 LT-49423, Kaunas
 Tel.: (8-37) 352100
 Faks.: (8-37) 353207

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų. Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės rezervuotos.