



DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart — это терморегулятор с интуитивно программируемым таймером, подключаемый через WI-FI к программному приложению DEVIsmart™ App и в любое время доступный для управления из любого местоположения. Этот термостат предназначен в основном для управления электрическими нагревательными элементами в конструкции пола. Термостат предназначен только для стационарной установки и благодаря специальной 2-частной конструкции может использоваться с самыми разнообразными рамками и датчиками.

Наличие программного мастера настройки делает процесс настройки терморегулятора DEVIreg™ Smart быстрым, простым и интуитивно понятным. Терморегулятор оснащен детектором открытого окна и программой энергосбережения, которая позволяет

Преимущества:

- Связь по WI-FI
- Дистанционное управление с помощью DEVIsmart™ App
- Возможность подключения до 10 мобильных устройств с помощью приложения DEVIsmart™ App
- Из одного приложения DEVIsmart™ App можно управлять неограниченным количеством термостатов DEVIreg™ Smart, расположенных в разных местах
- Возможность одновременного подключения двух мобильных устройств
- Адаптивная функция ШИМ
- Встраивается в самые разные одинарные и двойные рамки и может использоваться с распространенными датчиками NTC

Соответствие стандартам:

- EN/IEC 60730-1 (общие требования)
- EN/IEC 60730-2-9 (терморегулятор)

Сертификаты:



Тип	Значение
Рабочее напряжение	220–240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность в режиме ожидания	Макс. 0,40 Вт
Реле:	
Активная нагрузка	16 А / 3680 Вт при напряжении 230 В
Индуктивная нагрузка	1 А (Cos Φ = 0,3)
Тип датчика:	NTC 15 кОм при 25 °С, 3 м (по умолчанию) NTC 6,8 кОм при 25 °С NTC 10 кОм при 25 °С NTC 12 кОм при 25 °С NTC 33 кОм при 25 °С NTC 47 кОм при 25 °С
Регулировка	Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Температура воздуха	от 0 °С до 30 °С.
Защита от замерзания	от 5 °С до 9 °С (по умолчанию 5 °С)
Предельная температура пола	Макс. от 20 °С до 35 °С (45 °С) Мин. от 10 °С до 35 °С (45 °С)
Диапазоны регулирования температуры:	от 5 °С до 35 °С (в комнате) от 5 °С до 45 °С (пол)
Температура хранения	-20...+65 °С
Макс. сечение подключаемых проводов	1 x 4 мм ² или 2 x 2,5 мм ²
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика	75 °С.
Степень загрязнения окружающей среды	Класс 2 (для использования в бытовых условиях)
Тип регулятора	1 С
Класс ПО	A
Класс IP	21
Класс защиты	Класс II - <input type="checkbox"/>
Размеры (В/Ш/Г)	85 мм x 85 мм x 20–24 мм (глубина в стене: 22 мм)
Вес	127 г

Типы

Номер изделия	Наименование изделия	Тип	Европейский товарный код
140F1140	DEVIreg™ Smart — полярный белый	RAL 9016	5703466239629
140F1141	DEVIreg™ Smart — чистый белый	RAL 9010	5703466239636
140F1142	DEVIreg™ Smart — слоновая кость	RAL 1013	5703466239643
140F1143	DEVIreg™ Smart — чистый черный	RAL 9005	5703466239650



Попробуйте сами!
Загрузите приложение
DEVIsmart™ App