



DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart er en intuitiv programmerbar termostat med timer som kobles opp mot WIFI og DEVISmart™-appen, slik at den kan styres fra hvor som helst, når som helst. Termostaten brukes hovedsakelig til å regulere elektriske gulvvarmeelementer. Termostaten er utviklet kun for fast installasjon og passer til en rekke rammer og følere på grunn av den spesielt utformede 2-delte konstruksjonen.

DEVIreg™ Smart er rask og intuitiv å konfigurere med app wizard. Den kan registrere åpne vinduer og har et energispareprogram som inkluderer en optimal på/av-innstilling for å sikre ønsket temperatur til riktig tidspunkt og reduserer dermed oppvarmingskostnader.

Fordeler:


- WIFI-tilkobling
- Fjernstyres via DEVISmart™-appen
- Kan parkobles med opptil 10 mobilenheter ved bruk av DEVISmart™-appen
- Én DEVISmart™-app kan kontrollere et ubegrenset antall steder med DEVIreg™ Smart-termostater
- Kan kommunisere med to mobilenheter samtidig
- Adaptiv PWM-funksjon
- Passer til flere enkle og doble rammer fra andre produsenter og konkurrerende NTC-følere.

Godkjenning:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Sertifiseringer:



Type	Tekniske data
Driftsspennning	220 V – 240V~ 50/60 Hz
Strømførbruk i standby	maks. 0,40 W
Relé:	
Resistiv last	16 A / 3680 W @ 230 V
Induktiv last	1 A (Cos Φ = 0,3)
Føler	NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m (standard) NTC 6,8 kΩ @ 25 °C NTC 10 kΩ @ 25 °C NTC 12 kΩ @ 25 °C NTC 33 kΩ @ 25 °C NTC 47 kΩ @ 25 °C
Regulering	PWM – pulsbreddemodulasjon
Omgivelsestemperatur	0 °C til 30 °C
Frostbeskyttelse	5 °C til 9 °C (forvalgt 5 °C)
Begrensning av gulvtemperatur	Maks. 20 °C til 35 °C (45 °C) Min. 10 °C til 35 °C (45 °C.)
Temperaturområde	5 °C til 35 °C (rom) 5 °C til 45 °C (gulv)
Lagringstemperatur	-20 °C til 65 °C
Ledningstverrsnitt maks.	1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Testtemperatur for kuletrykk	75 °C
Forurensningsgrad	2 (privat bruk)
Regulatorstype	1 C
Programvareklasse	A
IP-klasse	21
Kapslingsgrad	Klasse II – 
Mål (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20–24 mm (dybde i vegg: 22 mm)
Vekt	127 g

Typer

Elementnr.	Produktnavn	Type	GTIN-nr.
140F1140	DEVIreg™ Smart – polarhvit	RAL 9016	5703466239629
140F1141	DEVIreg™ Smart – ren hvit	RAL 9010	5703466239636
140F1142	DEVIreg™ Smart – elfenben	RAL 1013	5703466239643
140F1143	DEVIreg™ Smart – ren svart	RAL 9005	5703466239650



Prøv den!
Last ned
DEVISmart™-appen